



**36140900 LED classic 40W T25L E14 CW CL NDSRT4**

Sofort Kaltweisses Licht (4000 K), wie bei herkömmlichen Glühlampen / Halogenlampen, Geringer Energieverbrauch - bis zu 90% Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln

**Technische Daten**

Technologie	LED
Eingangswattage	4.5
Ersatzwattage	40
Socket	E14
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	
Lumen 2700 Kelvin	470
Kelvin	4000
Schalthäufigkeit	20000
RA-Wert	80

**Dimmbarkeit**

Dimmbar	Nein
Dimmeffekt	Non-Dim

**Service**

**Design/Materialausführ.**

Material	Glas
Grundfarbe	klar

**Energieeffizienz**

Kategorie	F
-----------	---

**Codes**

EAN Artikel	8719514361409
Bestellnummer (EOC)	871951436140900
10NC	9290030919

**Gewichte**

Artikelgewicht / g netto	12
Artikel mit Verpackung / g	44

**Mengen**

Kleinste Bestellmenge	4
Anzahl Packs pro VPE	4

**Verpackungsmaße**

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	9,00	2,50	2,50
Verpackung in cm (H/B/T)	12,7	6,3	4,6

**Verschiedenes**

Typ	T25L
-----	------



Ausstellungsdatum: 10.08.2021

Signify GmbH

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.