



**36144700 LED classic 60W T20L B15 WW CL ND SRT**

Sofort Warmweisses Licht (2700 K), wie bei herkömmlichen Glühlampen / Halogenlampen, Geringer Energieverbrauch - bis zu 90% Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln

**Technische Daten**

Technologie	LED
Eingangswattage	6.5
Ersatzwattage	60
Socket	B15
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	
Lumen 2700 Kelvin	806
Kelvin	2700
Schalthäufigkeit	20000
RA-Wert	80

**Dimmbarkeit**

Dimmbar	Nein
Dimmeffekt	Non-Dim

**Service**

**Design/Materialausführ.**

Material	Glas
Grundfarbe	klar

**Energieeffizienz**

Kategorie	E
-----------	---

**Codes**

EAN Artikel	8719514361447
Bestellnummer (EOC)	871951436144700
10NC	9290030921

**Gewichte**

Artikelgewicht / g netto	18
Artikel mit Verpackung / g	41

**Mengen**

Kleinste Bestellmenge	4
Anzahl Packs pro VPE	4

**Verpackungsmaße**

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	8,80	2,00	2,00
Verpackung in cm (H/B/T)	12,7	6,3	4,6

**Verschiedenes**

Typ	T20L
-----	------



Ausstellungsdatum: 10.08.2021

Signify GmbH

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  
Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.