



37192700 LED 60W R50 E14 WW 120D ND SRT4

Sofort Warmweisses Licht (2700 K), wie bei herkömmlichen Glühlampen / Halogenlampen, Ueberragende Lebensdauer von bis zu 15000 Stunden, sofort warmweisses Licht

Technische Daten

| | |
|-------------------|---------|
| Technologie | LED |
| Eingangswattage | 6 |
| Ersatzwattage | 60 |
| Socket | E14 |
| Lichtfarbe | N/A |
| Lebensdauer | 15000 |
| Volt | 220-240 |
| Startzeit | |
| Lumen 2700 Kelvin | 640 |
| Kelvin | 2700 |
| Schalthäufigkeit | 50000 |
| RA-Wert | 80 |

Dimmbarkeit

| | |
|------------|---------|
| Dimmbar | Nein |
| Dimmeffekt | Non-Dim |

Service

Design/Materialausführ.

| | |
|------------|---------|
| Material | Plastik |
| Grundfarbe | silber |

Energieeffizienz

| | |
|-----------|---|
| Kategorie | F |
|-----------|---|

Codes

| | |
|---------------------|-----------------|
| EAN Artikel | 8719514371927 |
| Bestellnummer (EOC) | 871951437192700 |
| 10NC | 9290029655 |

Gewichte

| | |
|----------------------------|----|
| Artikelgewicht / g netto | 56 |
| Artikel mit Verpackung / g | 89 |

Mengen

| | |
|-----------------------|---|
| Kleinste Bestellmenge | 4 |
| Anzahl Packs pro VPE | 4 |

Verpackungsmaße

| | | | |
|----------------------------------|------|------|------|
| Artikel unverpackt in cm (H/B/T) | 8,60 | 5,00 | 5,00 |
| Verpackung in cm (H/B/T) | 12,7 | 6,3 | 5,3 |

Verschiedenes

| | |
|-----|-----|
| Typ | R50 |
|-----|-----|



Ausstellungsdatum: 10.08.2021

Signify GmbH

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.