

ABUS WLAN Schwenk Neige Außen-Kamera

Art.-Nr. PPIC42520



-
- Schwenk-Neige-Überwachungskamera mit WLAN, integriertem KI-Chipsatz, Push-Nachricht bei Bewegungsalarm sowie komplett kostenfreiem Speicher und Zugriff per Handy- und Tablet-App App2Cam Plus
 - App-Assistent für die Inbetriebnahme in wenigen Minuten (smartes Bluetooth-Pairing zwischen Kamera & Smartphone), sofort aufnahmebereit durch integrierte microSD-Speicherkarte (8 GB enthalten, 128 GB möglich)
 - Voller Zugriff auf Live-Stream, Speicher und alle Funktionen per App2Cam Plus (Aufzeichnungsdauer, manuelles Schwenken & Neigen, digitales Zoomen, 2-Wege-Audio durch Lautsprecher & Mikrofon etc.)
 - Flexibler Dual-WLAN-Betrieb (2,4 GHz & 5 GHz) mit starker WPA3-Verschlüsselung
 - Pre-Recording/Voralarmaufzeichnen (Aufnahme startet bis zu 3 Sekunden vor Erkennung) sowie automatische Aufnahmeaktivierung und Push-Nachricht bei Bewegungserkennung
 - Erkennen und Unterscheiden von Objekten (Mensch, Tier, Fahrzeug), Ignorieren von Störeinflüssen (Zweige, Licht) sowie schnelles Drehen auf 3 Preset-Positionen per App
 - Privatzenen, Bereiche ohne Bewegungserkennung (Region of Non-Interest, RONI) und besonders wichtigen Zonen (Region of Interest, ROI) mit sehr sensibler Bewegungserkennung einstellbar per App
 - DSGVO/Datenschutz-konformes Aufzeichnen (Audio für Aufnahmen deaktivieren und mit Ringspeicherfunktion die jeweiligen Videodaten nach 3, 7 oder 30 Tagen automatisch löschen)
 - Full HD-Auflösung, klare Nachtsicht bis zu 20 m und Schutzklasse IP66
 - Alle Funktionen und Over-the-Air-Updates dauerhaft kostenfrei
-

Alle Winkel im Blick

ABUS WLAN Schwenk Neige Außen-Kamera

Art.-Nr. PPIC42520

Rund um die Uhr hat diese drehbare 360-Grad-Überwachungskamera alles Wichtige im Blick. Bewegungsalarm per Handy-App gibt es aber nur dann, wenn gewisse Events eintreten.

Dank 3 Sekunden Pre-Recording entgeht der ABUS WLAN Schwenk Neige Außen-Kamera nichts. Mithilfe der intelligenten Bewegungserkennung unterscheidet sie zuverlässig Objekte (Menschen, Tiere, Fahrzeuge). Störeinflüsse von Zweigen und Licht ignoriert die Sicherheitskamera. Per Handy-App App2Cam Plus bestimmt man nach Bedarf wichtige Zonen innerhalb des Sichtbereichs, Bereiche ohne Erkennung, und blendet Privatzonen komplett aus.

So schickt die Kamera nur wichtige Infos und zwar sekundenschnell per Push-Nachricht auf die App: z. B. wegen einer Person nachts im Garten oder vor der Haustür, aber nicht der harmlosen Nachbarskatze. Mit einem Fingertipp ist die Überwachungskamera sehr schnell gedreht (Preset) oder die Gegensprechfunktion aktiviert, um z. B. mit dem Paketboten zu sprechen – auch von unterwegs. Als Speicher für Aufzeichnungen dient eine microSD-Karte hinter verschraubter Abdeckung (8 GB bereits enthalten, bis zu 128 GB möglich). Die Kamera liefert Tag & Nacht eine brillante Bildqualität. Sie ist absolut wetterfest und optimal für draußen geeignet. Alle Vorgaben des Datenschutzrechts sind mit ihr leicht einzuhalten. Sie ist kompatibel zur Smartvest Funk-Alarmanlage. Und nach einer super einfachen Inbetriebnahme mithilfe des App-Assistenten sofort aufnahmebereit.

ABUS WLAN Schwenk Neige Außen-Kamera

Art.-Nr. PPIC42520

Abmessungen	210 x 120 x 160 mm
Alarmierung	Push-Benachrichtigung / E-Mail
Anzahl Benutzer	3
Anzahl Preset	3
Audio Bitrate	16 Kbit/s
Audio Kompression	AAC
Audioausgang	Lautsprecher
Audioeingang	Mikrofon
Auflösungsmodi	Full HD (1080p) / HD (720p) / VGA (480p)
Aufnahmemodi	Manuell / Bewegungs-erkennung
Automatische Blendensteuerung	Ja
Basis Ereignis	Hardware Objekterkennung + Bewegungsmaske
Bildaufnehmer	1/2.8" CMOS
Blende	F2.0
Blickwinkel horizontal	82 °
Blickwinkel vertikal	43 °
Brennweite	4,1 mm
Frequenzbereich	2,400 –2,485 / 5,0 GHz
Funkreichweite	10-30 Meter, in Abhängigkeit von den örtlichen Gegebenheiten m
Gehäusematerial	Kunststoff

Gleichzeitiger Netzwerkzugriff	3
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu)	20 m
IR-Schwenkfilter	Ja
Kanalbreite	20 MHz
Kompatibel zu	Smartvest Funk-System
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Ja
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Lautsprecher	Ja
Leistungsaufnahme	4 W
Lieferumfang 01 Beschreibung	ABUS WLAN Schwenk Neige Außen-Kamera
Lieferumfang 01 Menge	1
Lieferumfang 02 Beschreibung	Netzteil, 5V DC / 2A
Lieferumfang 02 Menge	1
Lieferumfang 03 Beschreibung	Wandhalterung (vorinstalliert)
Lieferumfang 03 Menge	1
Lieferumfang 04 Beschreibung	Montagematerial
Lieferumfang 04 Menge	1

ABUS WLAN Schwenk Neige Außen-Kamera

Art.-Nr. PPIC42520

Lieferumfang 05 Beschreibung	Entnahnehilfe für die SD Karte
Lieferumfang 05 Menge	1
Lieferumfang 06 Beschreibung	Innensechskantschlüssel
Lieferumfang 06 Menge	2
Lieferumfang 07 Beschreibung	Bohrschablone
Lieferumfang 07 Menge	1
Lieferumfang 08 Beschreibung	Antenne
Lieferumfang 08 Menge	1
Lieferumfang 09 Beschreibung	microSD Karte 8 GB (vorinstalliert)
Lieferumfang 09 Menge	1
Max. Auflösung @ Bildrate	Full HD (1080p) @ 15fps
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Min. Luftfeuchtigkeit	20
Mindestbeleuchtung (Farbe)	1 lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx

Netzwerk-Protokolle	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Netzwerkanschluss	RJ-45 Buchse (10/100 Mbit/s)
Netzwerkanschluss WLAN	IEEE 802.11 b/g/n/ac
Optische Wellenlänge	940 nm
Privatzonen	40x24 Raster
Schutzart IP	66
Schwenk-/Neigebereich	270° Horizontal / 90° Vertikal
Sendeleistung	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Sensibilität	-90 dBm
Software	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Spannungsversorgung DC	5 V
Speichermedium	Micro-SD (128GB)
Steckertyp	DC-Stecker: 3,5 x 1,35mm
Tag-/Nachtumschaltung	Auto
Technologie	Netzwerk
Verschlüsselung	AES 128bit, WPA/WPA2- PSK
Video Content Analyse (VCA)	Mensch- / Tier- / Fahr- zeugerkennung
Videokomprimierung	H.264
Vor-/Nachalarmspeicher	bis zu 3 Sek.

ABUS Security-Center



Security Tech Germany

ABUS WLAN Schwenk Neige Außen-Kamera

Art.-Nr. PPIC42520

Weißabgleich	AWB
--------------	-----