



Artikelnummer 1171960205
EAN 4007123675685

BESCHREIBUNG

- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- Platzsparend durch klappbares Gestell.
- Schalter mit Dimm Funktion 100 % / 50 %.
- Standfestes Stahlrohrgestell mit Kunststoff Schutzecken und ergonomisch geformtem Kunststoff Tragegriff.
- Strahler stufenlos schwenk- und arretierbar.
- Geeignet zur Befestigung auf brennenstuhl®-Stativen.
- Mit integrierten Li-Ion Akku 3,7 V / 6,6 Ah und Akku-Zustandsanzeige an der Rückseite und zusätzlicher Low-Battery Warnung.
- Inklusive Powerbank-Funktion und 1x USB-Ladekabel.

TECHNISCHE DATEN

Lichtstrom	2,150 lm	Anzahl der Batterien	1
Farbtemperatur	6,000 K	Batterie Bauart	Akku fest eingebaut
Akku-Kapazität	6.6 Ah	Batterie Technologie	Lithium-Ion
Akku-Spannung	3.7 V	Schlagfestigkeit	IK08
Leuchtdauer max.	6 h	Schutzklasse	III
Akku-Ladezeit ca.	4 h	Schutzart (IP)	IP54

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	1.3 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	1.13 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	7,8 cm x 26 cm x 27 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	7 cm x 25,2 cm x 26 cm		

LIEFERUMFANG

Mobiler LED Strahler EL 2000 MA, 1x USB Ladekabel