



Artikelnummer 1171580030
EAN 4007123675784

BESCHREIBUNG

- Angenehmes, blendfreies Arbeitslicht und spezielle Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung.
- Perfekt für den gewerblichen Einsatz und den anspruchsvollen Heimwerker.
- Leicht und dennoch sehr robust.
- Mit Stufenloser Dimm-Funktion 10 % bis 100 %.
- Geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr.
- Extrem lange Lebensdauer der SMD-LEDs, stoßfest, wartungsfrei.
- Spritzwassergeschützte Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz und selbstschließendem Deckel.
- Bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse mit Gummi-Kantenschutz.
- Mit ausklappbarem, verstellbarem Haltebügel zum Aufstellen oder Befestigen auf brennenstuhl® Stativen.
- Leicht zu transportieren, mit Tragegriff.
- Mit beleuchtetem Ein/Aus-Schalter.


LED Baustrahler DINORA 10050 IP 54 5 m H07RN-F 3G1,5 10600 lm mit Steckdose

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 54.



Artikelnummer 1171580030
EAN 4007123675784

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	Gummi-Neopren	Min.-Max. Nenneingangsspannung	220 V - 240 V
Lichtstrom	10,600 lm	Lebensdauer	54,000 h
Lichtstrom	10,600 lm	Kabellänge	5 m
Leistungsaufnahme	85 W	Kabelbezeichnung	H07RN-F 3G1,5
Lichtausbeute	124 lm/W	Mit Steckdose	true
Energieeffizienzklasse		Anzahl der Steckdosen	1
Farbtemperatur	5,700 K	Schlagfestigkeit	IK08
Farbwiedergabeindex	84	Schutzklasse	I
		Schutzart (IP)	IP54

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	3.12 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	2.65 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	11,5 cm x 39 cm x 33,5 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	11 cm x 38 cm x 31 cm		

LIEFERUMFANG

LED Arbeitsstrahler DINORA 10050, 1x Schraube M6 50mm (für Stativ)