

Bluetooth LED Baustrahler TORAN 5050 MB mit Lichtsteuerungs-APP, IP 54, 5700 lm, 48,7 W, 5 m H07RN-F 3G1,5

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 54.



Artikelnummer 1171470901
EAN 4007123674312

BESCHREIBUNG

- Beste Ausleuchtung durch superhelle OSRAM LEDs.
- Stufenlose Dimm-Funktion für 10 % bis 100 % Licht.
- Bluetooth Verbindung zum Smartphone und App zum Steuern der Lichtfunktionen:
- Stufenlose Einstellung der Leuchtstärke
- Bis zu 5 Arbeitsstrahler gleichzeitig steuerbar
- Timer erlaubt zeitgesteuertes Aus- und Einschalten.
- Spritzwassergeschützte Steckdose mit selbstschliessendem Deckel.
- Ein-/Aus- und Bluetooth-Schalter.
- Gummi-Kantenschutz für beste Standfestigkeit.
- Mit ausklappbarem Haltebügel zum Aufstellen oder Befestigen auf brennenstuhl® Stativen.
- Robustes Kunststoffgehäuse.


Bluetooth LED Baustrahler TORAN 5050 MB mit Lichtsteuerungs-APP, IP 54, 5700 lm, 48,7 W, 5 m H07RN-F 3G1,5

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 54.



Artikelnummer 1171470901
EAN 4007123674312

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	Gummi-Neopren	Min.-Max. Nenneingangsspannung	220 V - 240 V
Lichtstrom	5,700 lm	Lebensdauer	53,000 h
Lichtstrom	5,700 lm	Kabellänge	5 m
Leistungsaufnahme	48,7 W	Kabelbezeichnung	H07RN-F 3G1,5
Lichtausbeute	117 lm/W	Mit Steckdose	true
Energieeffizienzklasse		Anzahl der Steckdosen	1
Farbtemperatur	5,000 K	Schlagfestigkeit	IK07
Farbwiedergabeindex	84	Schutzklasse	I
Nenneingangsspannung	230 V	Schutzart (IP)	IP54

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	3,05 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	2,8 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	12 cm x 28,5 cm x 29 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	8 cm x 27,6 cm x 27,6 cm		