ZÄHL-TISCHWAAGE

PCE-BS 3000



- **Justierprogramm: Zum Einstellen der Genauigkeit, mittels optional**
- **erhältlicher Prüfgewichte**
- **Stückzählfunktion: mit Referenzstückzahlen von 10, 20, 50 oder 100 Stück, mit**
- **Anzeigenumschaltung von Gewicht auf Stückzahl (pcs)**
- **ISO-Kalibrierzertifikat ist zur Analysen-Waage optional erhältlich**
- **(z.B. zum Einhalten Ihrer DIN ISO 9000)**
- **Tarierfunktion über den halben Bereich (Mehrfach-Tara möglich)**
- **verschiedenste Wägeeinheiten per Tastendruck anwählbar (g, ozt, lb, oz, ct,**
- **gn)**
- **staub- und spritzwassergeschützt nach IP54**
- **Netzadapter für 240 V serienmäßig im Lieferumfang**

Die Zähl-Tischwaage ist eine Zähl-Tischwaage mit sehr gutem Preis-/Leistungsverhältnis. Diese Zähl-Tischwaage verfügt über eine abnehmbare, gefasste Edelstahl-Wägeplatte, was hilfreich beim Reinigen der Waage ist. Mit einer Ablesegenauigkeit von 0,1 g ist die Waage in diesem Preissegment konkurrenzlos. Zur Standardausrüstung gehört natürlich auch eine Stückzählfunktion.

Standardmäßig wird die Zähl-Tischwaage mit 240 V Netzstrom (über mitgelieferten Adapter) versorgt. Sie kann aber auch mit handelsüblichen Batterien betrieben werden. So sind Sie beim Einsatz nicht an einen festen Aufstellungsort gebunden. Zur Nivellierung verfügt diese Zähl-Tischwaage über verstellbare, sowie arretierbare, Standfüße und eine ins Gehäuse integrierte Wasserwaage. Mittels der optional erhältlichen Justiergewichte kann die Zähl-Tischwaage jederzeit schnell kontrolliert und ggf. justiert werden. Sie können das Gerät aber auch zur DKD-Laborkalibrierung zu uns oder einem anderen akkreditierten Labor zur turnusmäßigen Rekalibrierung einschicken.

Die Zähl-Tischwaage ist das ideale Gerät für den Einsatz in der Produktion, im Labor, in der Eingangskontrolle und

Spezifikation

Wägebereich	
Messbereich [Max]	3000 g
Auflösung [d]	0,1 g
Genauigkeit	0,3 g

Ausgangskontrolle sowie für den mobilen Einsatz (z.B. für Aussendienstler).

Allgemeine technische Daten	
Messfunktionen (Zusatzinformation)	Stückzählung mit Referenzstückzahlen von 10, 20, 50 der 100 Stück
Einheit(en)	ozt, g, lb, oz, ct, gn
Display Typ	LCD
Displaygröße	2,8 Zoll
Reproduzierbarkeit	0,1 g
Mindestlast [Min]	0,2 g
Material Wägeplatte	Edelstahl
Abmessungen	Wägefläche: 160x135 mm
Linearität	±0,2 g
Schutzklasse (Gerät)	IP54
Spannungsversorgung	110 ... 240 V AC | 50 / 60 Hz 9 V / 100 mA
Steckertyp	Gerät-Eurostecker
Akku/Batterie	6 x 1,5 V AA Batterie , Alkali-Mangan
Kapazität	3000 mAh
Betriebsbedingungen	0 ... 40 °C , 40 ... 80 % r. F.
Lagerbedingungen	0 ... 40 °C , 40 ... 80 % r. F.
Abmessungen (B x H x T)	165 x 70 x 245 mm
Gewicht	600 g