

KRANWAAGE

PCE-CS 3000N



- » Messbereich bis zu 3000 kg
- » Auflösung 0,5 kg
- » großes LED Display
- » Ziffernhöhe 35 mm
- » Aluminiumgehäuse
- » Akkubetrieb bis zu 200 Std.
- » Summierungsfunktion
- » Haken mit Wirbel (drehbar)
- » inkl. Schäkel (fest)
- » inkl. Fernbedienung

Die Kranwaage ist eine überarbeitete Kranwaage unserer Erfolgsserie PCE-CS HD. Diese Kranwaage hat ein robustes Aluminiumgehäuse, welches für den rauen Industrieinsatz bestens geeignet ist. Um die Ablesung der Kranwaage zu vereinfachen, hat die hängende Waage ein einstellbares LED Display mit einer Ziffernhöhe von 35 mm.

Der interne Akku der Kranwaage sorgt für eine lange Arbeitszeit von bis zu 200 Stunden. Funktionen wie TARA, ZERO, Summierung und Auto-Off machen die Bedienung der Kranwaage sehr einfach. Die Kranwaage hat einen festen Schäkel an der Oberseite sowie einen drehbaren Lastenhaken mit Sicherung an der Unterseite montiert.

Spezifikation

Wägebereich	
Messbereich [Max]	3000 kg
Auflösung [d]	0,5 kg
Genauigkeit	±2 kg

Allgemeine technische Daten	
Messfunktionen (Zusatzinformation)	Summierfunktion
Einheit(en)	kg, lb
Display Typ	LED
Zifferngröße [BxH]	Höhe: 35 mm
Betriebsdauer	200 h
Gehäuse	Aluminium
Tarierbereich	Über den vollen Messbereich
Abmessungen	Schäkelöffnung innen: 68 mm Hakenöffnung: 33 mm
Einschwingzeit	5 s
Schutzklasse (Gerät)	IP60
Spannungsversorgung	100 ... 220 V AC 50/60 Hz
Steckertyp	Eurostecker
Akku/Batterie	1 x 6 V intern , Bleisäure
Kapazität	4500 mAh
Betriebsbedingungen	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 % r. F.
Lagerbedingungen	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 % r. F.
Abmessungen (L x B x H)	420 x 255 x 210 mm
Gewicht	11000 g