KRANWAAGE

PCE-CS 5000N



- **Messbereich bis zu 5000 kg**
- **Auflösung 1 kg**
- **großes LED Display**
- **Ziffernhöhe 35 mm**
- **Aluminiumgehäuse**
- **Akkubetrieb bis zu 200 Std.**
- **Summierfunktion**
- **Haken mit Wirbel (drehbar)**
- **inkl. Schäkel (fest)**
- **inkl. Fernbedienung**

Die Kranwaage ist eine überarbeitete Kranwaage unserer Erfolgsserie PCE-CS HD. Diese Kranwaage hat ein robustes Aluminiumgehäuse welches für den rauen Industrieeinsatz bestens geeignet ist. Um die Ablesung der Kranwaage zu vereinfachen hat die hängende Waage ein einstellbares LED Display mit einer Ziffernhöhe von 35 mm.

Der interne Akku der Kranwaage sorgt für eine lange Arbeitszeit von bis zu 200 Stunden. Funktionen wie TARA, ZERO, Summierung und Auto-Off machen die Bedienung der Kranwaage sehr einfach. Die Kranwaage hat einen festen Schäkel an der Oberseite sowie einen drehbaren Lastenhaken mit Sicherung an der Unterseite montiert.

Spezifikation

Wägebereich	
Messbereich [Max]	5000 kg
Auflösung [d]	1 kg
Genauigkeit	±4 kg

Allgemeine technische Daten	
Messfunktionen (Zusatzinformation)	Summierfunktion
Einheit(en)	kg, lb
Display Typ	LCD mit Beleuchtung
Zifferngröße [BxH]	Höhe: 35 mm
Betriebsdauer	200 h
Gehäuse	Aluminium
Tarierbereich	Über den vollen Messbereich
Abmessungen	Schäkelöffnung: H112 mm x B68 mm Hakenöffnung: 36 mm
Überlast	100 % FS
Einschwingzeit	5 s
Schutzklasse (Gerät)	IP60
Spannungsversorgung	100 ... 240 V AC | 50/60 Hz
Steckertyp	Eurostecker
Akku/Batterie	1 x 6 V intern , Blei-Gel-Akku
Kapazität	4500 mAh
Betriebsbedingungen	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 % r. F.
Lagerbedingungen	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 % r. F.
Abmessungen (L x B x H)	450 x 210 x 255 mm
Gewicht	12500 g