HÄNGEWAAGE

PCE-HS 50N



- **Wiegebereich bis 50 kg**
- **Batteriebetrieb**
- **automatische Abschaltung (deaktivierbar)**
- **PEAK - Hold - Funktion**
- **Mehrfachtara**
- **inkl. Haken und Karabinerhaken**

Die Hängewaage bietet eine schnelle und kostengünstige Möglichkeit größere Gegenstände zu verwiegen. Das Gewicht muss einfach freihängend an die Hängewaage gehangen werden. Dazu hat die Hängewaage im Lieferumfang einen Haken und einen Karabinerhaken. So findet die Hängewaage sowohl im Industriesektor, wie auch im Privatbereich ihren Einsatz (z. B. bei der Jagd, beim Fischen, etc.). Die Hängewaage hat eine Tierwiegefunktion, die die Verwiegung lebender Tiere ermöglicht.

Dazu ermittelt die Hängewaage einen Mittelwert aus mehreren Wiegungen. Des Weiteren kann die Hängewaage auch als einfaches Kraftmessgerät genutzt werden, da die Hängewaage mit einer PEAK Hold Funktion (Maximalwertanzeige) und der Messwertumrechnung auf Newton aufgerüstet worden ist. Die Hängewaage hat eine automatische Abschaltfunktion, die deaktiviert werden kann, sowie die Möglichkeit Mehrfachtara auszuführen, was bei Zuwiegungen oder bei der Herstellung von Mixturen sehr nützlich ist.

Spezifikation

Wägebereich	
Messbereich [Max]	50 kg
Auflösung [d]	20 g
Genauigkeit	±80 g

Allgemeine technische Daten	
Messfunktionen	HOLD, Peak
Einheit(en)	kg, N, lb
Display Typ	LCD mit Beleuchtung
Zifferngröße [BxH]	Höhe: 19 mm
Automatische Abschaltung	5 min
Gehäuse	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere)
Tarierbereich	Mehrfachtara über den vollen Bereich
Menüsprache	Englisch (US), Englisch (GB)
Akku/Batterie	3 x 1,5 V AA Batterie , Alkali-Mangan
Kapazität	3000 mAh
Betriebsbedingungen	5 ... 35 °C , 0 ... 90 % r. F.
Lagerbedingungen	0 ... 60 °C , 0 ... 90 % r. F.
Abmessungen (L x B)	140 x 80 mm
Gewicht	400 g