BODENWAAGE

PCE-RS 2000



- **Wägebereich: 2.000 kg**
- **Auflösung: 0,5 kg**
- **bidirektionale RS-232 Schnittstelle**
- **Anzeigegerät aus Edelstahl IP 54**
- **LC Display mit 25 mm Ziffernhöhe**
- **Kabel Zum Display ca. 5 m (Steckverbindung)**
- **Summierfunktion**
- **Stückzählfunktion**
- **Kontrollwiegefunktion MIN / OK / MAX**

Die Bodenwaage ist für den stationären Einsatz vorgesehen. Durch die robuste Ausführung ist diese Bodenwaage besonders gut zum Wiegen von großen Objekten geeignet. Die Bodenwaage ist aus lackiertem Stahl gefertigt. Die gemessenen Werte können auf dem externen Display der Bodenwaage (ca. 5 m Kabel) sehr gut abgelesen werden.

Funktionen der Bodenwaage sind eine Summierfunktion, eine Stückzählfunktion und eine Kontrollwägefunktion. Die Bodenwaage wird mit einer bidirektionalen RS-232 Schnittstelle geliefert und kann mit einer optionalen PC Software die Messwerte in Excel übertragen. Das Anzeigegerät der Bodenwaage kann auf einem Tisch oder einem optionalem Stativ aufgestellt werden.

Spezifikation

Wägebereich	
Messbereich [Max]	2000 kg
Auflösung [d]	0,5 kg
Genauigkeit	±2 kg

Allgemeine technische Daten	
Kabellänge	5 m
Messfunktionen	MIN, MAX
Messfunktionen (Zusatzinformation)	Summierfunktion, Stückzählfunktion
Display Typ	LCD mit Beleuchtung
Zifferngröße [BxH]	Höhe: 25 mm
Material Auswertegerät	Edelstahl
Schnittstelle	bidirektionale RS232
Tarierbereich	Über den gesamten Wägebereich
Kalibrierung	Ein- / Mehrpunktjustage möglich
Menüsprache	Englisch (US), Englisch (GB)
Schutzklasse (Gerät)	IP54
Spannungsversorgung	110 ... 220 V AC | 50/60 Hz
Steckertyp	Gerät-Eurostecker
Akku/Batterie	1 x 6 V intern , Blei-Gel-Akku
Kapazität	4500 mAh
Betriebsbedingungen	-10 ... 40 °C , 0 ... 85 % r. F.
Lagerbedingungen	-10 ... 40 °C , 0 ... 85 % r. F.
Abmessungen (L x B x H)	1200 x 1200 x 100 mm
Gewicht	85000 g