EINBAU-BODENWAAGE

PCE-SD 1500F



- **Stückzählfunktion**
- **Prozent % Vergleichswiegung**
- **Filter (Reaktionszeit) einstellbar**
- **Tierwägungsfunktion**
- **Ein Tarawert speicherbar**
- **Toleranzermittlung Gewicht min / ok / max**
- **mehrere Wiegungen Summieren**
- **Rezepturmischwiegung**
- **Statistikfunktion**
- **einstellbare Automatische Abschaltung**
- **Brutto / Netto Taste am Display**

Die eichfähige Einbau-Bodenwaage ist für den ebenen Einbau vorgesehen, kann auf Wunsch mit einem Einbaurahmen geliefert werden und verfügt über einen Wägebereich von 10 ... 1500 kg. Sie wird nach EichklasseIII geeicht und ist für zwei Jahre für den eichpflichtigen Warenverkehr zugelassen. Das Displaykabel der Einbau-Bodenwaage ist 4m lang und mit einer Steckverbindung versehen, wodurch eine problemlose Verlegung im Kabelkanal möglich ist, ohne dass eine Nacheichung erforderlich wird.

Die abnehmbare Wiegeplatte ermöglicht einen komfortablen Einbau der Einbau-Bodenwaage. Das Display verfügt über eine Halterung für Tisch- oder Wandmontage. Optional kann ein passendes Stativ geliefert werden.
Die Einbau-Bodenwaage ist in verschiedenen Abmessungen erhältlich. Ihre Funktionen, einschließlich der seriellen bidirektionalen RS-232-Schnittstelle, erlauben eine einfache Integration in bestehende IT-Systeme.
Für spezielle Industrieanwendungen können Analogschnittstellen (4 ... 20mA bzw. 0 ... 10V) sowie drei potenzialfreie Schaltkontakte angeboten werden.

Spezifikation

Wägebereich	
Messbereich [Max]	1500 kg
Auflösung [d]	0,5 kg
Genauigkeit	0,5 kg
Eichwert [e]	0,5 kg

Allgemeine technische Daten	
Kabellänge	4 m
Messfunktionen	MIN, MAX, Durchschnittswert
Messfunktionen (Zusatzinformation)	Stückzählfunktion, Prozent % Vergleichswiegung, Tierwägungsfunktion, mehrere Wiegungen Summieren, Rezepturmischwiegung, Statistikfunktion
Einheit(en)	kg, lb, t, oz, ct, ozt, gr, dwt
Display Typ	LED
Zifferngröße [BxH]	Höhe: 18 mm
Schnittstelle	bidirektionale RS232
Automatische Abschaltung	5 min
Mindestlast [Min]	10 kg
Tarierbereich	Mehrfachtara über den vollen Wiegebereich
Material Wägeplatte	Stahl Riffelblech lackiert
Abmessungen	Display 190 x 140 x 65 mm
Eichklasse [e]	M III
Einschwingzeit	< 3 s
Menüsprache	Englisch (US), Englisch (GB)
Schutzklasse (Gerät)	IP67, IP54
Spannungsversorgung	230 V AC | 50 Hz, 8 V A
Steckertyp	Schutzkontaktstecker
Akku/Batterie	1 x 3 V CR 2032 (Knopfzelle 3V) , Lithium-Ionen Batterie
Kapazität	220 mAh
Abmessungen (L x B x H)	1500 x 1500 x 118 mm
Gewicht	210000 g