



DIGITRADIO 1990

Stereo-Boombox mit DAB+/UKW-Radio, CD-Player und Bluetooth-Audiostreaming

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588039520	schwarz	0000/3952	1.71 kg	1.25 kg	27.00 x 11.60 x 21.20 cm	30.50 x 14.50 x 24.00 cm
4019588139527	silber	0001/3952	1.71 kg	1.25 kg	27.00 x 11.60 x 21.20 cm	30.50 x 14.50 x 24.00 cm
4019588239524	blau	0002/3952	1.71 kg	1.25 kg	27.00 x 11.60 x 21.20 cm	30.50 x 14.50 x 24.00 cm
4019588339521	rot	0003/3952	1.71 kg	1.25 kg	27.00 x 11.60 x 21.20 cm	30.50 x 14.50 x 24.00 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Beleuchtetes LC-Display

MP3-CD-Player

Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)

USB-Charging/Playback

Netz- und Batteriebetrieb

Praktischer Tragegriff

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

RADIOTYP

Portables Radio : Ja

Stationäres Radio : Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87.5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Stereo-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 3 W (RMS)

Ausgangsleistung Stereo : 2 x 1,5 W

Equalizer (vordefiniert) : Ja

ANSCHLÜSSE

USB : 1

Audio-Eingang analog/AUX in : Ja

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr : Ja

Wecktimer : Ja

Sleeptimer : Ja

Programmspeicher Favoriten UKW : 30

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 30

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version : 4.2

DISPLAY

Typ : LCD

FUNKTIONEN

MP3 Wiedergabe über USB : Ja

USB Ladefunktion : Ja

CD Player mit MP3 : Ja

NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth : Ja

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

MP3 : Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch,
Französisch, Italienisch, Norwegisch,
Dänisch, Schwedisch

STREAMING

Bluetooth Audiostreaming : Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteilart : Intern

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 1990, Bedienungsanleitung