

DYMO®

LabelWriter™ 550

Neu und
verbessert

LW

FUNKTIONIERT NUR MIT
ORIGINAL
DYMO®
ETIKETTEN

Benutzerfreundlicher Etikettendrucker für PC und Mac®

- Thermodirektdrucktechnologie – nie wieder teure Tintenpatronen oder Tonerkartuschen
- Individuelle Gestaltung und Druck von Etiketten für Adressen, Dateiordner, Barcodes, Namensschilder und mehr von Ihrem PC oder Mac® mit der Software „DYMO® Connect for Desktop“
- Bis zu 20 % schneller als der LabelWriter™ 450, bis zu 62* Etiketten pro Minute
- Standardauflösung von 300 x 300 dpi



Automatische Etikettenerkennungsfunktion

Eine einzigartige neue Technologie zur Etikettenerkennung erleichtert die Wahl des richtigen Etikettentyps aus einem Dropdown-Menü. Sie wissen jederzeit auf einen Blick, welche Größe, Art und Farbe die geladenen Etiketten haben. Außerdem wissen Sie, wie viele Etiketten noch verbleiben, damit Ihnen nie mehr mitten im Druckvorgang die Etiketten ausgehen.



Mit dem DYMO® LabelWriter™ der Serie 550 gehen Ihnen nie Tinte, Etiketten oder die Geduld aus.



Post und Paket Versand



Besuchermanagement
und Büroorganisation



Preisschilder und
Bestandsaufnahme



Einzelgerät umfasst:

- LabelWriter™ 550
- 1 Adressetiketten auf Startrollen (28 mm x 89 mm)
- Netzteil
- Netzkabel
- USB-Kabel
- Kurzanleitung
- 2 + 1 Jahre eingeschränkte Garantie**

Kurzspezifikationen

Beschreibung	DY LW 550 PRINTER EU
Artikelnummer	2112722
EAN	03026981127229
Geräteabmessungen (H x B x L)	16 cm x 14 cm x 27 cm
Gewicht	1,3 kg
Mac®/PC-kompatibel	Ja, über DYMO® Connect
Anschlussmöglichkeit	USB
Max. Etikettenbreite	61 mm
Auflösung	300 dpi
Drucksystem	Thermodirekt
Druckgeschwindigkeit	62 Etiketten/min.*
Barcodes	Ja
Stromquelle	Netzadapterkabel
Herkunftsland	China

*4-zeilige Adressetiketten

**+1 Jahr bei Registrierung auf der DYMO®-Webseite

DYMO®

LabelWriter™ 550



FUNKTIONIERT NUR MIT
ORIGINAL
DYMO®
ETIKETTEN



Etiketten werden in Belgien hergestellt.



FSC®-zertifizierte Papieretiketten



BPA-freie Papieretiketten



Benötigt keine Tinte oder Toner



Recycelte Verpackung

Etikettentyp	Beschreibung	Produktcode	Größe (mm)	Etiketten/Rollen	Haftung	Material
Post 	Standardadressetiketten	S0722370	28 x 89	130 x 2	Permanent	Papier
	Standardadressetiketten	S0722360	28 x 89	130 x 24	Permanent	Papier
	Standardadressetiketten	2093091	28 x 89	130 x 12	Permanent	Papier
	Etiketten in sortierten Farben	S0722380	28 x 89	130 x 4	Permanent	Papier
	Große Adressetiketten	S0722400	36 x 89	260 x 2	Permanent	Papier
	Große Adressetiketten	S0722390	36 x 89	260 x 24	Permanent	Papier
	Große Adressetiketten	S0722410	36 x 89	260 x 1	Permanent	Transparenter Kunststoff
	Große Absenderetiketten	S0722520	25 x 54	500 x 1	Permanent	Papier
Versand 	Versandetiketten / Namensschilder	S0722430	54 x 101	220 x 1	Permanent	Papier
	Versandetiketten auf Großvolumenrolle	S0947420	102 x 59	575 x 2	Permanent	Papier
	Versandetiketten / Namensschilder	2093092	54 x 101	220 x 6	Permanent	Papier
	Versandetiketten / Namensschilder	S0722420	54 x 101	220 x 12	Permanent	Papier
	Extra große Absenderetiketten	S0904980	104 x 159	220 x 1	Permanent	Papier
	Versandetiketten / Namensschilder Gelb	2133400	54 x 101	220 x 1	Permanent	Papier
	Versandetiketten / Namensschilder Rot	2133399	54 x 101	220 x 1	Permanent	Papier
	Mehrzwecketiketten	S0722530	13 x 25	1,000 x 1	Ablösbar	Papier
Mehrzweck 	Quadratische Mehrzwecketiketten	S0929120	25 x 25	750 x 1	Ablösbar	Papier
	Mehrzwecketiketten	S0722550	19 x 51	500 x 1	Ablösbar	Papier
	Mehrzwecketiketten	S0722540	32 x 57	1,000 x 1	Ablösbar	Papier
	Große Mehrzwecketiketten	S0722440	54 x 70	320 x 1	Permanent	Papier
	Große Mehrzwecketiketten	2093094	32 x 57	1,000 x 6	Permanent	Papier
	Große Mehrzwecketiketten	2093095	32 x 57	1,000 x 12	Permanent	Papier
	Etiketten für Hängeregister	S0722460	12 x 50	220 x 1	Permanent	Papier
	Aktenordner-Etiketten, klein	S0722470	38 x 190	110 x 1	Permanent	Papier
Spezialetiketten 	Aktenordner-Etiketten, groß	S0722480	59 x 190	110 x 1	Permanent	Papier
	Kleine Namensschilder	S0722560	41 x 89	300 x 1	Ablösbar	Papier
	Terminkarten / Namensschilder	S0929100	51 x 89	300 x 1	Nicht klebend	Papier



Klebstoff in Industriequalität



Feuchtigkeit



Lösungsmittel



Temperatur -18°C bis 50°C



Benötigt keine Tinte oder Toner

Etikettentyp	Produktcode	Größe (mm)	Etiketten/Rollen	Haftung	Material
Hochleistungs-Etiketten 	2112283	25 x 54	160 x 1	Permanent	Coated Polypropylene
	2112284	19 x 64	450 x 2	Permanent	Coated Polypropylene
	2112285	25 x 89	350 x 1	Permanent	Coated Polypropylene
	2112286	25 x 25	850 x 2	Permanent	Coated Polypropylene
	2112287	104 x 159	200 x 1	Permanent	Coated Polypropylene
	2112288	59 x 190	170 x 1	Permanent	Coated Polypropylene
	2112289	57 x 32	800 x 1	Permanent	Coated Polypropylene
	2112290	59 x 102	300 x 1	Permanent	Coated Polypropylene

