



## Universal-Schnurdimmer weiss

Art-Nr 161273  
 EAN Code 7618403032967  
 E-Nr. 248 749 007  
 Marke Max Hauri

### BESCHREIBUNG

Universal-Schnurdimmer weiss / Glühlampen, NV-HV-Halogenlampen, dimmbare LED / Phasenanschnitt 3-60VA (RC-LED), Phasenabschnitt 3-20VA (RL-LED), 3-100W (ohmsch /HV-Halogen), 25-60VA (NV-Halogen) / 230V / min. Wert Potentiometer / für Flachkabel

Der LED Universal-Schnurdimmer ist für dimmbare Filament-LED-, LED-Lampen, Glüh- und HV-Halogenlampen in Innenräumen geeignet, welche mit Schutzklasse II-Leuchten betrieben werden. Der wiederanschliessbare Dimmer wird über einen Drucktaster bedient, wobei durch kurzes Drücken auf den Taster EIN/AUS geschaltet und durch langes Betätigen die Helligkeit verändert wird. Beim ersten langen Drücken nimmt die Helligkeit zu und beim folgenden Betätigen wird die Helligkeit reduziert. Dabei wird die Helligkeit jeweils bis zum maximalen/minimalen Wert verändert.

### SPEZIFIKATIONEN

Betriebsgeräteart	Regler/Dimmer
Leistung (in Watt)	100.00 W
Sekundär	500mA
Primär	230VAC
Zusatzfunktion	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Phasenanschnitt</li> <li>• Phasenabschnitt</li> </ul>
Lampentyp	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Glühlampe</li> <li>• LED-Lampe</li> <li>• Halogenlampe</li> </ul>
Schutzart (IP)	IP20
Länge (mm)	73 mm
Breite (mm)	22 mm



MAX HAURI AG

Weil Strom unsere **Stärke** ist.

Weidstrasse 16 ▪ CH-9220 Bischofszell  
Tel +41 71 424 25 25 ▪ Fax +41 71 424 25 90  
info@maxhauri.ch ▪ www.maxhauri.ch

---

Höhe (mm)

22 mm