



**4116431P9 Philips Hue White & Col. Amb. Infuse Deckenleuchte L weiß 4500lm**

Dekorative Deckenleuchte mit integriertem LED Modul, indirekte Beleuchtung der Decke und direkte Beleuchtung des Raumes, Spielen Sie mit Licht und wählen Sie eine aus 16 Millionen Farben in der Hue App passend zu Ihrer Stimmung, Synchronisieren Sie!

**Technische Daten**

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Max. Wattage | 52,5              |
| Sockel       | Fest verbaute LED |
| Schutzklasse | I                 |
| Schutzart    | IP20              |
| Volt         | 220-240           |
| Lumen        | 3450              |
| Kelvin       | 2000-6500         |

**Codes**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| EAN Artikel         | 8718696176511 |
| Bestellnummer (EOC) | 4116431P9     |
| 10NC                | 9150059974    |

**Artikeldaten**

|               |   |
|---------------|---|
| Flammenanzahl | 1 |
|---------------|---|

**Service**

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| Garantie | 2 Jahre gesetzl. Gewährleistung |
|----------|---------------------------------|

>

**Verpackungsmaße**

|                                  |      |       |       |
|----------------------------------|------|-------|-------|
| Artikel unverpackt in cm (H/B/T) | '8,4 | '42,5 | '42,5 |
| Verpackung in cm (H/B/T)         | 10   | 47,6  | 50,2  |

**Design/Materialausführ.**

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Material   | Metall                    |
| Grundfarbe | weiss                     |
| Dimmeffekt | 50.000 Weissstättierungen |

**Gewichte**

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Artikelgewicht / kg netto   | 3,77 |
| Artikel mit Verpackung / kg | 4,96 |

**Energieeffizienz**

|           |   |
|-----------|---|
| Kategorie | G |
|-----------|---|

**Verschiedenes**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Typ                |     |
| Kabellänge         | N/A |
| Höhenverstellbar   |     |
| Inkl. Leuchtmittel | Ja  |

|                    |      |
|--------------------|------|
| Inkl. Batterie     | Nein |
| Inkl. Dimmschalter | Nein |
| Inkl. Bridge       | Nein |