

Foscam VD1 4 MP Dual Band WLAN Videotürklingel mit Zwei-Wege-Audio, kompatibel mit Alexa und Google Assistant

EAN: 6954836003657

Die Foscam Video-Türklingel ist eine integrierte Netzwerkkamera mit einem Farb-CMOS-Sensor, der die Anzeige in hochauflösender Qualität ermöglicht. Sie kombiniert eine hochwertige digitale Kamera mit einer leistungsstarken, kostenlosen Foscam Video Management Software, um klare Videos von überall in Ihrem Netzwerk oder über die APP auf Ihren Endgeräten anzuzeigen.

Sie unterstützt die P2P-Funktion. Dank der einfachen P2P-Zugangstechnologie müssen Sie keine komplizierten Port-Forwarding- und DDNS-Einstellungen vornehmen. Sie müssen nur den QR-Code an der Seite der Kamera scannen, um sie mit dem Smartphone zu verbinden, oder die UID in der CMS-Software eingeben, um den Fernzugriff zu realisieren.

Die Türklingel unterstützt den Standard H.264+, welcher die Dateigrößen drastisch reduziert und wertvolle Netzwerkbandbreite spart.

Die Türklingel ist speziell für die Zutrittskontrollüberwachung, wie z.B. Hoftür, Haustür, konzipiert. Sie sind immer mit Ihrem Haus verbunden, so dass Sie Ihr Eigentum überwachen und Gespräche an der Tür von überall aus beantworten können. Sehen Sie, wer an Ihrer Tür ist, verhindern Sie dadurch Verbrechen und schützen Sie Ihr Zuhause - alles von Ihrem Mobiltelefon, Tablet oder PC aus.

Eine Video-Türklingel funktioniert, indem sie Ihnen einen Echtzeit-Alarm auf Ihrem Telefon mit einem Live-Video anzeigt. Ein eingebautes Mikrofon und Lautsprecher in der Türklingel ermöglicht es Ihnen, mit der Person an Ihrer Tür zu sprechen. Es zeichnet auch Aufnahmen von Besuchern auf, die sich Ihrer Tür nähern, während Sie abwesend sind oder nicht antworten können.

Die Foscam VD1 funktioniert mit Ihrem vorhandenen Gong (sowohl mechanischer Gong als auch elektronischer Gong).

Das 170°-Weitwinkelobjektiv nimmt 4 MP superhochauflösende Bilder und Videos mit 2K/25fps auf, erhöht den Detailgrad und die Klarheit Ihrer Sicherheitsaufnahmen, sodass Sie eine bessere Chance haben, wichtige Beweise, wie z. B. Gesichtszüge, zu erfassen. Mit eingebauter hocheffizienter IR-LED verfügt sie über eine hervorragende Nachtsichtdarstellung.

Die Foscam Video-Türklingel verfügt über Dual-Band-WLAN, dies bedeutet, dass Sie sie entweder mit einem 2,4 GHz oder einem 5 GHz Netzwerk verbinden können. Es reduziert die Verbindungszeit und vereinfacht den Einrichtungsprozess. Die Verbindung mit einem 5 GHz Netzwerk stärkt die Verbindung und verhindert gleichzeitig Signalstörungen.

Sie unterstützt SD-Karte (max. 128 GB) für lokale Speicherung und Foscam Cloud-Speicher, der durch Amazon Web Services gesichert ist.

Die Foscam Video-Türklingel ist mit Amazon Alexa oder Google Assistant kompatibel, damit Sie Ihre Haustür mit mehr Optionen kontrollieren können. Nachdem Sie die Funktion aktiviert haben, sagen Sie einfach "Alexa, zeige die Eingangstür", um einen Live-Stream auf Ihrem Echo Show zu starten. Ähnliche Sprachbefehle sind auch mit Google Assistant verfügbar.

Für eine flexible Montage der Türklingel an der Wand können Sie verschiedene Arten von Halterungen (mitgeliefert) verwenden.

Die Wetterfestigkeit nach IP65 ermöglicht zuverlässige Sicherheit bei Regen oder Sonne und unterstützt den Temperaturbereich von -20°C bis 50°C.



Highlights

- 4,0 MP Auflösung, unterstützt HDR
- Vollduplex 2-Wege-Audio in Echtzeit
- Ultra-Weitwinkelobjektiv, diagonaler Winkel bis zu 170°
- 2,4 GHz & 5 GHz Dualband-WLAN
- WPA und WPA2 Verschlüsselung
- Bild-Schnappschuss
- Dual-Stream
- Eingebaute hocheffiziente IR-LED, ermöglicht sehr gute Nachtsichtbilder
- Fernüberwachung & -aufzeichnung von überall und jederzeit
- Mehrstufige Benutzerverwaltung mit Passwortschutz
- Video-Management-Software zur Verwaltung oder Überwachung von mehreren Kameras
- Audioerkennung
- Unterstützt Alexa und Google Assistant
- Wetterfest IP65
- Komplette Montagehalterung und Bausatz sind erhältlich
- Unterstützt Micro SD Speicherkarte bis zu 128 GB (extern)

Lieferumfang

Netzteilsatz	1x (arbeitet mit vorhandenem elektronischem Gong)
Nivellierer	1x (Vorinstallation der Nivellierer auf der Montageplatte)
Montagewinkel	2x Flache Montageplatte, 1x Horizontalkeil ,1x Vertikalkeil
Konnektor	1x U-Stecker, 1x Gabelstecker
Kabelverlängerungen und Muttern	Mit 1 zusätzlichen Schraube zur Sicherung (für die AC-Stromversorgung der Türklingel), 2 Kabelverlängerungen an der Türklingel vorinstallieren
L-förmiger Schraubendreher	1x
Schrauben	1 Satz Wandbefestigungsschrauben 2x Anti-Diebstahl Schrauben

Technische Daten

	Modell	Foscam VD1 Video-Türklingel
Bildsensor	Sensor	Hochauflösender CMOS-Farbsensor
	Display-Auflösung	2688 x 1520 (4 MP)
	Min. Beleuchtung	N/A (ohne IR-Illuminator)
Objektiv	Objektiv Typ	Glasobjektiv
	Brennweite	1,9 mm
	Blende	F 2.0
	Blickwinkel	Diagonal: 170°, Horizontal: 152°, Vertikal: 91°
Video	Bildkomprimierung	H.265/H.264
	Bild Bildrate	Maximal 25 fps (2K)
	Auflösung	2K (2560x1440), 1080P (1920x1080), 720P (1280 x 720)
	Stream	Dualer Strom
	HDR	Unterstützung HDR
	Bild spiegeln	Klappen und spiegeln
	Infrarot-Modus	1 Stück 850 nm SMD IR-LEDs
	Nachtbetrieb	Manueller und automatischer Modus
Audio	Eingang / Ausgang	Integriertes Mikrofon und Lautsprecher, unterstützt Vollduplex 2-Wege-Audio in Echtzeit
	Audio-Komprimierung	AAC
Netzwerk	Ethernet	Übertragung über Typ C auf RJ45
	Drahtlos Standard	2,4 GHz & 5 GHz, IEEE802.11b/g/n/ac
	Drahtlose Sicherheit	WPA, WPA2
	Fernzugriff	P2P
	Wifi-Konfigurationsmodus	Unterstützung des Scannens von QR-Codes, Schallwellen zum Hinzufügen der Kamera
	Netzwerk-Protokoll	IP, TCP, UDP, SMTP, FTP, RTSP
Software-Merkmale	Bewegungserkennung	Alarmierung per E-Mail, Upload des Alarm-Snapshots auf FTP, Push-Nachricht auf Mobiltelefon und Push- Stream in die Cloud
	Ton-Erkennung	Alarmierung per E-Mail, Upload des Alarm-Snapshots auf FTP, Push-Nachricht auf Mobiltelefon und Push- Stream in die Cloud
	Datenschutz-Block	Ja
	Benutzerkonten	Drei Ebenen Benutzerrolle
	Firewall	Unterstützt IP-Filterung
	Benutzerdefinierte Klingeltöne	Unterstützung zum Anpassen individueller Klingeltöne über die mobile APP.
	Micro-SD-Karte	Unterstützt maximal 128 GB Micro-SD-Kartenspeicher
	Foscam NVR	Kompatibel mit Foscam NVR
	Foscam VMS	Kompatibel mit Foscam VMS
	Besucher hinterlassen eine Nachricht	Unterstützung des Push von Gastmeldungen an die APP
Stromversorgung	Zurücksetzen	Reset-Taste ist vorhanden
	Spannung	AC8-24 V / USB C 5V / DC12-30 V
Abmessungen	Leistungsaufnahme	8 W (Max.)
	Abmessung (L x B x H)	115 (L) x 45 (B) x 25 (H) mm
Allgemein	Nettogewicht	125 g
	Wasserdicht	IP65
	Betriebstemperatur	-20°C~ 50°C (-4°F ~ 122°F)
	Betriebsfeuchtigkeit	20% ~ 85% nicht kondensierend
	Lagertemperatur	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0% ~ 90% nicht kondensierend