

HONOR MagicBook 14



Prozessor	Intel® Core™ i5-1135G7 Prozessor
Display	14 Zoll (35,56cm) Full HD FullView-Display Auflösung 1920 x 1080 Pixel 157 Pixel pro Zoll 16:9 Display mit 84% Bildschirm-Gehäuse-Verhältnis Kontrast 800:1, Helligkeit 300 nits, IPS Anti-Spiegelung 178° großer Betrachtungswinkel
Grafik	Intel® Iris® Xe Graphics
Arbeitsspeicher	8GB DDR4 2400MHz
Festplatte	512GB PCIe NVMe SSD
Schnittstellen	USB-C (Laden & Datenübertragung) 1x USB-A3.2, 1x USB-A2.0 HDMI 3,5mm Klinke
Kommunikation	Bluetooth 5.0, kompatibel mit Bluetooth 4.2, Bluetooth 2.1 + EDR Wireless LAN (WLAN): IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2.4GHz 567 Mbps, 5GHz 2400 Mbps, 2X2 MIMO, WPA/WPA2/WAP3
Sound	Separiertes Design für Höhen und tiefe Bässe 2x digitale Mikrophone, 2x Lautsprecher
Größe & Gewicht	Abmessungen: 322,5mm (L) × 214,8mm (B) × 15,9mm (T) Gewicht: ca. 1,38kg
Ausstattung	Fullsize-Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung in QWERTZ-Layout Im Gehäuse integrierte, versteckte 720p HD-Webcam für optimalen Schutz der Privatsphäre 2-in-1 Power Button & Fingerabdruck-Sensor für sicheres Entsperren und schnellen Login HONOR MagicLink 2.0 Technologie: nahtloses Arbeiten und einfacher Datentransfer zwischen MagicBook und HONOR Smartphone*
Design	FullView-Display mit nur 4,8mm schmaler Display-Einfassung Glattes, geschmeidiges Metallgehäuse in Aluminium-Finish Diamond-cut Umrandung mit faszinierender, optischer Wirkung
Akkuleistung	56Whr (Nennwert), bis zu 9,2 Stunden Office-Arbeiten, 10,2 Stunden Videowiedergabe oder 8,7 Stunden Web-Browsing** Lädt bis zu 44% auf in nur 30 Minuten, ca. 2 Stunden für volle Aufladung** 65W Type-C Ladegerät, unterstützt FastCharging auch für HONOR Smartphones
Betriebssystem	Windows 10 Home Edition (64-bit)
Farbe	Mystic Silver, Space Grey
Zubehör	HONOR Magicbook 14", USB-C AC Adapter, USB-C-Adapterkabel, Kurzanleitung,

HONOR

Hauptverkaufsmerkmale

Schlankes, leichtes Metallgehäuse in minimalistischem Design mit 14 Zoll FullView-Display, 15,9mm dünn und 1,38kg leicht
16:9 Bildschirm in 4,8mm schmaler Einfassung, 84% Bildschirm-Gehäuse-Verhältnis und mit IPS Entspiegelung
Zuverlässige Leistung dank ausdauernder Akkulaufzeit von bis zu 10,2 Stunden, unterstützt Fast-Charging und Laden via USB-C
One-touch 2-in-1 Power Taste und Fingerabdrucksensor für sicheres, schnelles Entsperren & Login, Fullsize-Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung, in Tastatur integrierte HD Webcam für maximalen Schutz der Privatsphäre
Nahtloses Arbeiten & Datentransfer zwischen HONOR Smartphone* und Laptop dank HONOR MagicLink 2.0 Technologie
Alle gängigen Schnittstellen: USB-C, USB 2.0, USB 3.2, HDMI, 3,5mm Klinke
TÜV-zertifizierter Eye-Komfort-Modus

Lieferumfang

HONOR MagicBook 14"
USB-C AC Ladeadapter
USB-C Datenkabel
Kurzanleitung

BOM & EAN Informationen

HONOR MagicBook 14" (8GB + 512GB)

Space Grey: BOM:53011TDG-001, EAN:6973316852530

** nur mit ausgewählten, kompatiblen Modellen*

*** Basierend auf 'Honor Lab' Tests, Recht auf Interpretation vorbehalten.*