



Der 4K UHD Fernseher

Ultra scharfes Bild mit dem 4K UHD Fernseher. Durch die viermal höhere Auflösung als Full HD sehen Sie stets gestochen scharfe Bilder. Die 3840 x 2160 Pixel sorgen für ein ultimatives Fernseherlebnis.

Abbildung ähnlich



Energieeffizienzklasse G  
 Energieverbrauch in kWh/1000h: 82  
 Energieverbrauch in kWh/1000h (HDR): 123  
 Leistungsaufnahme Standby/Aus: < 0,5 Watt / -



**139 cm (55 Zoll)**  
**3840x2160 (4K UHD)**



4K UHD ist der zukünftige Standard für unglaublichen Detailreichtum und Schärfe. Erleben Sie Fernsehen wie nie zuvor.



SmartTV bietet Zugriff auf ein großes Angebot an unterschiedlichsten Apps. Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei, von der Social Media App bis zur Video App.



Integriertes WLAN ermöglicht den drahtlosen Internetzugang ohne externen WLAN Dongle.



Mit dem Netflix Button schnell und unkompliziert auf zahlreiche Video-On-Demand Inhalte zugreifen - Genießen Sie diesen Service rund um die Uhr.



Prime Video - Tausende Filme und Serien zum Streamen oder Downloaden.



6 Monate HD+ gratis testen ohne Registrierung mit HD+ Komfort Funktion (Neustart, Mediatheken und TV Guide). Private Sender in HD - und UHD- Qualität genießen. (\*Voraussetzung ist der Empfang über Satellit und Internetzugang).



Sehen Sie Filme ganz authentisch. Dynamische Metadaten übermitteln genau die richtigen Helligkeitsstufen, so wie von Regisseuren vorgesehen.



Unterstützt Dolby Atmos und entführt Sie in die Geschichte mit bewegtem Ton, der mit atemberaubendem Realismus um Sie herum fließt.



Super Resolution ist der Prozess der Hochskalierung und/oder der Verbesserung der Details innerhalb eines Bildes.



Steuern Sie Ihren TV ganz bequem mit Ihrer Stimme. Kommunizieren Sie mit Alexa über Amazon Echo oder Echo Dot. (inkl. Mikrofon Box)

\*Auf Grundlage eines täglichen vierstündigen Betriebs, an 365 Tagen

## LT-55VU8095

### Bild

Bildschirmdiagonale	139 cm (55 Zoll)
Auflösung	3840x2160 (4K UHD)
Seitenverhältnis	16:9
Hintergrundbeleuchtung	LED
Betrachtungswinkel	178/178
Helligkeit (cd/m²)	min. 350
Dynamischer Kontrast	Ultra Contrast
Bildwiederholungsfrequenz	1600 PPI
MEMC	Ja
WCG	-
HDR	Dolby Vision + HLG + HDR10
Super Resolution + Micro Dimming	Ja

### Anschlussmöglichkeiten

Antenneneingang	1x RF / 1x F-Stecker
HDMI	4x
SCART	-
USB Anschlüsse	2x
Composite Video / Audio In	Ja
Komponenteneingang (YPbPr)	-
PC Eingang (D-Sub)	VGA (D-Sub)
PC-Audio	via Back AV
Digital Audio Out	Optisch
Kopfhörerausgang	1x
Subwoofer out (passiv)	-
LAN	1x Ethernet

### Empfang / Übertragung

Digitaler Fernsehempfang (DVB)	-T2 / -C / -S2
Commoninterface Typ	1x CI+ Schacht

### Ton

Ausgangsleistung (RMS)	2x 10 Watt
Tonformate	Dual Stereo/Nicam
Dolby Digital Plus	Ja
Tonbearbeitung	Dolby Atmos
Speaker Box	Ja
Integrierter Subwoofer	Ja
DTS	Ja

### SmartTV

Portal	Linux
Open Browser & HbbTV & DLNA	Ja
Prime Video, Netflix	Ja
Google Assistant	kompatibel
Alexa	integriert
Smartphone / Tablet App	Ja
Media Share 2.0	Ja

### Energieverbrauch

Energieeffizienzklasse	G
Energieverbrauch in kWh/1000h	82
Energieverbrauch in kWh/1000h (HDR)	123
Leistungsaufnahme Standby/Aus	< 0,5 Watt / -
Stromversorgung	AC220-240V 50Hz

### Unterstützte Formate - MedienBrowser über USB

Video: mpg / mpeg, dat, vob, mkv, mp4 / m4a / m4v, mov, flv, 3gp / 3gpp, ts / m2ts, rmvb / rm, avi, asf / wmv

Audio: mp3, wma, wav, aac, m4a, ogm / ogg

Foto: jpg / jpeg, bmp, png, gif, tiff / tif

### Komfort / Ausstattung

Bildverbesserung	Dig. Rauschreduktion
HD+	6 Monate gratis
Gaming Modus	Ja
Shopmodus	Ja
KI Modus	-
Nahbedientasten	Ja
Mehrsprachige Menüführung (OSD)	Ja
Elektronische Programmzeitschrift (EPG)	Ja
Videotext	Top-/FasText
MediaPlayer	Ja
Sleep Timer	Ja
Kindersicherung	Ja
Einfacher Hotelmodus	Ja
Vorprogrammierte Senderliste (DVB-S2)	Ja
USB Cloning	Ja
PVR-Ready / Timeshift	-
Netzschalter	-
12V Anschluss	-
WLAN	integriert
Bluetooth (Audio)	integriert
HDMI CEC + ARC	Ja

### Integrierter DVD-Player

	-
--	---

### Sonstiges:

Technische Daten können sich ändern.

### Abmessungen/ Logistikdaten

Artikelnummer	10131641
EAN-Code	4975769020902
VESA*	M6 200x200
Gerätemaße* (BxHxT) / Gewicht	1233x758x227 / 15kg
Gerätemaße* (BxHxT) / Gewicht ohne Fuß	1233x711x66
Kartonmaße* (BxHxT) / Gewicht inkl. Gerät	1369x860x154 / 19,3kg
* in mm	

### Lieferumfang/ Zubehör

12 V Car Adapter	-
Fernbedienung / Batterien	1x / 2x AAA