

Akku-Lötkolben 12 W

Artikelnummer: WLBRK12
Akku-Lötkolben 12 W Betrieb mit
Lithium-Ionen-Batterien



Mobiles Löten mit dem wiederaufladbaren Akku-Lötkolben von Weller. Der Lithium-Ionen-Akku ermöglicht eine Leistung von 12 Watt im Dauerbetrieb mit Akkuwechsel. Mit einer Aufheizzeit von 45 Sekunden, einem vollständigen Spitzensortiment, LED-Licht, automatischer Abschaltung und integrierter Sicherheitsablage die perfekte Lösung für Ihre Lötaufgaben.

EMPFOHLEN FÜR FOLGENDE ANWENDUNGEN



HAUPTMERKMALE

Mobiles Löten:	Löten Sie kabellos an jedem Ort und zu jeder Zeit
Aufladen während der Arbeit:	Der USB-Anschluss ermöglicht schnelles und einfaches Aufladen im laufenden Betrieb
Aufheizzeit 45 Sekunden:	
Verbesserte Sicht:	Das helle LED-Licht sorgt für bessere Sicht in schwach beleuchteten Umgebungen
Werkzeugloser Spitzenwechsel:	Sparen Sie Zeit und Arbeit durch werkzeuglosen Spitzenwechsel
Schützen Sie sich und Ihren Arbeitsbereich:	Der Kolben geht automatisch in eine Verriegelungsstellung, wenn die Kappe verschlossen wird



Mobiles Löten
Löten Sie kabellos an jedem Ort und zu jeder Zeit

Werkzeugloser Spitzenwechsel
Sparen Sie Zeit und Arbeit durch werkzeuglosen Spitzenwechsel



Aufladen während der Arbeit
Der USB-Anschluss ermöglicht schnelles und einfaches Aufladen im laufenden Betrieb

Schützen Sie sich selbst und Ihren Arbeitsbereich
Der Kolben geht automatisch in eine Verriegelungsstellung, wenn die Kappe verschlossen wird



Aufheizzeit 45



Verbesserte Sicht
Das helle LED-Licht sorgt für bessere Sicht in schwach beleuchteten Umgebungen

TECHNISCHE DATEN

Batterien und wiederaufladbare Akkus	✓
UPC	037103345622
CE	✓
Mindestbestellmenge	10
Temperaturbereich °F	950
Gewicht (ca) in kg	0.21
Nachfolgeprodukt	BL60MP
Spitzengröße	0.4mm
Temperaturbereich °C	510
Gewicht in lb	0.47
Spitzenform	Konisch
Batterie im Lieferumfang enthalten	✓
Leistung	12 W
Lithium-Batterie	✓
Energiequelle	Lithium