

Gigaset GS4 senior

Das Smartphone für Menschen, die auch im Alter smart kommunizieren wollen

Highlights:

- Leicht zu bedienende Benutzeroberfläche
- Notruf-Funktionen für schnelle Hilfe
- Laden über magnetisches Kabel oder kabellos
- Großes und kontrastreiches 6,3" FHD+ Display
- Voraufgebrachte Display-Schutzfolie + Schutzhülle
- Ausdauernder 4300 mAh Akku (austauschbar*)
- Dreifach Kamera (16 + 5 + 2 MP) + 13 MP Frontkamera
- Entsperren mit Fingerabdruck oder über Gesichtserkennung
- Leistungsstarker 2,1 GHz Acht-Kern Prozessor
- Kontaktlose Datenübertragung über NFC + Bluetooth® 5.0
- Detailliertes Trainingsbuch mit großen Bildern
- 4 GB Arbeitsspeicher und 64 GB interner Speicher
- Dual-SIM + Speichererweiterung
- Benachrichtigungs-LED
- Android™ Betriebssystem



MADE IN GERMANY



Plattform

- Speziell entwickelte und vorinstallierte Benutzeroberfläche mit großen, selbsterklärenden und überschaubar angeordneten Symbolen + erweiterbarem Startscreen um einen zusätzlichen Screen mit maximal acht weiteren Anwendungen.
- Betriebssystem Android™ 10

Display

- Typ FHD+ V-Notch Display
- Größe 6,3" / 16 cm / (14,5 x 6,7 cm)
- Auflösung 2340 x 1080 Pixel
- Technologie IPS
- Anzahl Farben 16,7 Mio.
- Touch Kapazitives Touch-Display mit bis zu 5 Touchpoints
- Pixeldichte 410 ppi
- Kontrast 1500 : 1 (typ.)
- Helligkeit 430 cd/m² (min.) / 450 cd/m² (typ.)

Prozessor

- Typ MediaTek Helio P70 Octa-Core MT6771
- Geschwindigkeit bis zu 2,1 GHz, 4G LTE

Speicher

- Interner Gerätespeicher 64 GB
- RAM Arbeitsspeicher 4 GB
- Speichererweiterung bis zu 512 GB

Kamera

- Mehrfachkamera
 - Auflösung 16 MP Hauptkamera + 5 MP Weitwinkel + 2 MP Makro
 - Blende F1.8 / F2.2 / F2.4
 - LED-Blitz Ja
- Videoaufnahme
 - Auflösung Full HD 1080p (1920 x 1080 Pixel)
- Frontkamera
 - Auflösung 13 MP

Gigaset

Wherever you go.

Akku

- Kapazität 4300 mAh (typ.)
- Akku-Art 4.4 V Lithium Polymer Akku
- Akku-Gewicht 66 g
- Austauschbar Ja
- Standby bis zu 350 Std. mit einer SIM-Karte
bis zu 240 Std. mit zwei SIM-Karten
- Sprechzeit bis zu 25 Std. im 3G/4G Netzwerk
- Ladezeit ca. 2 Std.

Ladegerät

- Anschluss USB 2.0
- Ausgangsleistung 5V / 2A (optional 9V / 2A PE+ bis zu 18W Schnellladung)

Netzwerkspezifikation

- SIM-Slots Dual-SIM (Zwei Nano-SIM-Karten)
- Frequenzbänder (MHz)
 - GSM / 2G 850 / 900 / 1800 / 1900
 - UMTS / 3G 900 / 2100
 - FDD / LTE / 4G 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600
- Voice over LTE (VoLTE) und Voice over WLAN (VoWLAN)**

Konnektivität

- USB-Schnittstelle USB Type-C (USB 2.0)
- Kopfhöreranschluss 3,5 mm Klinkenanschluss
- WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
2,4 GHz / 5 GHz
- Bluetooth-Version Bluetooth 5.0
- NFC Ja
- Standortbestimmung A-GPS, GPS, Glonass

Sensoren

- Gesichtserkennung
- Fingerabdruckscanner mit Multi-Funktionen
- Lagesensor (G-Sensor)
- Näherungssensor
- Helligkeitssensor
- Geometrischer Sensor
- Gyroskop

Sonstige Funktionen

- Kabelloses Laden bis zu 15W** (kompatibel zum Qi-Standard)
- Benachrichtigungs-LED
- OTG (USB On-The-Go)

Gehäuse

- Maße 157 x 75 x 9,8 mm (H x B x T)
- Gewicht ca. 206 g
- Oberfläche Gehärtetes Glas (Rückseite)
- Gerätefarben Deep Black

Lieferumfang

- 1x Gigaset GS4 senior (mit voraufgebrachter Display-Schutzfolie)
- 1x transparente Schutzhülle
- 1x magnetisches USB Typ-C Ladekabel
- 1x Ladegerät
- 1x SIM-Karten Nadel
- 1x Trainingsbuch
- 1x Bedienungsanleitung

*Austausch des verbauten Akkus durch den Kunden möglich

**Abhängig vom verwendeten Ladepad und Netzteil

***VoLTE und VoWLAN abhängig vom Netzbetreiber

Datenblatt Version 02.07.2021

Gigaset

Wherever you go.