

Artikelnummer:
94571

EAN-Nummer:
4000870945711



Name

Outdoor Solar Wandleuchte Adya IP44 3000K PIR

Hersteller

Paulmann

Leuchtmitteldaten

Anzahl Brennstellen	01
Anzahl Bestückung	1x
Bestückung	2,5 W
Nennlichtstrom	200 lm
Entspricht Glühlampe	28 W
Farbtemperatur Bereich	3.000 K
Lebensdauer	30.000 h
Bestückung	incl. 1x2,5 W
Leuchtmiteleigenschaft	LED fest integriert



Abmessungen

Verpackungsmaße BxHxL	14,4 x 19,3 x 8,3 cm
Gewicht netto	349 g
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	H: 60 x B: 180 x T: 118 mm



Sensor



Accu



IP44



rostfrei

Technische Daten

Batterietyp	1x18650 Akku/3,7V
max. Leuchtdauer	8 h
Akkuladezeit	8 h
Dimmbar	Nein

Artikelinfo

EAN	4000870945711
Garantie	5 Jahre
Interner Code	945.71
Material	Kunststoff
Lieferumfang	Montageanleitung
Hersteller	Paulmann
Farbe	Schwarz