

Artikelnummer:
78885

EAN-Nummer:
4000870788851

Name

MaxLED 500 Basisset 5m Zigbee RGBW Protect Cover IP44 18W 24V 36VA Silber

Hersteller

Paulmann

Abmessungen

Länge	1,5 m
Verpackungsmaße BxHxL	12 x 12 x 8 cm
Gewicht netto	156 g
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	H: 3 x B: 12,5 x T: 12,5 mm



Leuchtmitteldaten

Anzahl Bestückung	1x
Nennlichtstrom	2.000 lm
Farbtemperatur Bereich	3.000 K
Lebensdauer	30.000 h
Bestückung	45 W
Bestückung	incl. 1x45 W
Leuchtmittelleigenschaft	LED fest integriert
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Anzahl Brennstellen	nv





Technische Daten

Funkreichweite	20 m
Spannung	230/24 V
Dimmbar	Ja



Artikelinfo

EAN	4000870788851
Garantie	5 Jahre
Interner Code	788.85
Material	Kunststoff
Lieferumfang	Montageanleitung
Hersteller	Paulmann
Farbe	Silber