

Artikelnummer:  
**78884**

EAN-Nummer:  
4000870788844



Name  
**MaxLED 500 Basisset 3m Zigbee RGBW Protect Cover IP44 18W 24V 36VA Silber**

Hersteller **Paulmann**

### Abmessungen

Länge	1,5 m
Verpackungsmaße BxHxL	10 x 12 x 7 cm
Gewicht netto	117 g
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	H: 3 x B: 12,5 x T: 12,5 mm

### Leuchtmitteldaten

Nennlichtstrom	1.200 lm
Anzahl Bestückung	1x
Bestückung	27 W
Farbtemperatur Bereich	3.000 K
Lebensdauer	30.000 h
Bestückung	incl. 1x27 W
Leuchtmittleigenschaft	LED fest integriert
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Anzahl Brennstellen	nv

### Technische Daten

Funkreichweite	20 m
Spannung	230/24 V
Dimmbar	Ja

### Artikelinfo

EAN	4000870788844
Garantie	5 Jahre
Interner Code	788.84
Material	Kunststoff
Lieferumfang	Montageanleitung
Hersteller	Paulmann
Farbe	Silber

