

Artikelnummer:
94517

EAN-Nummer:
4000870945179



Name

Outdoor 230V Wall Ikosea Sensor 8W IP44 3000K

Hersteller

Paulmann

Leuchtmitteldaten

| | |
|------------------------|---------------------|
| Anzahl Brennstellen | 01 |
| Anzahl Bestückung | 1x |
| Farbtemperatur Bereich | 3.000 K |
| Lebensdauer | 30.000 h |
| Entspricht Glühlampe | 32 W |
| Nennlichtstrom | 350 lm |
| Bestückung | 4,4 W |
| Bestückung | incl. 1x4,4 W |
| Leuchtmittleigenschaft | LED fest integriert |



Abmessungen

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Verpackungsmaße BxHxL | 20 x 22,8 x 8,2 cm |
| Gewicht netto | 423 g |
| Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) | H: 185 x B: 50 x T: 203 mm |



Technische Daten

| | |
|----------|-------|
| Spannung | 230 V |
| Dimmbar | Nein |

Artikelinfo

| | |
|---------------|------------------|
| EAN | 4000870945179 |
| Garantie | 5 Jahre |
| Interner Code | 945.17 |
| Farbe | Anthrazit |
| Material | Kunststoff |
| Lieferumfang | Montageanleitung |
| Hersteller | Paulmann |