

Artikelnummer:  
**79907**

EAN-Nummer:  
4000870799079



Name  
**Panel Velora Rainbow 295x295mm 13,2W dynamicRGBW schwarz 230V Metall**

Hersteller **Paulmann**

#### Leuchtmitteldaten

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Anzahl Brennstellen    | 01                  |
| Nennlichtstrom         | 1.140 lm            |
| Bestückung             | 13,2 W              |
| Anzahl Bestückung      | 1x                  |
| Farbtemperatur Bereich | 3.000 - 6.500 K     |
| Lebensdauer            | 30000 h             |
| Entspricht Glühlampe   | 95 W                |
| Bestückung             | incl. 1x13,2 W      |
| Leuchtmittleigenschaft | LED fest integriert |
| Farbwiedergabeindex    | > 80 Ra             |



#### Abmessungen

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Gewicht netto                     | 1.652 g                    |
| Verpackungsmaße BxHxL             | 35,7 x 36 x 9,1 cm         |
| Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) | H: 64 x B: 295 x T: 295 mm |



#### Technische Daten

|           |       |
|-----------|-------|
| Spannung  | 230 V |
| IP Schutz | IP20  |
| Dimmbar   | Ja    |

#### Artikelinfo

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| EAN           | 4000870799079                  |
| Garantie      | 5 Jahre                        |
| Interner Code | 799.07                         |
| Material      | Metall                         |
| Lieferumfang  | Montageanleitung Fernbedienung |
| Hersteller    | Paulmann                       |
| Farbe         | Schwarz                        |