

Artikelnummer:
95570

EAN-Nummer:
4000870955703



Name

LED Bilderl. Renan altmessing 600mm 1250 lm 3000K 230V

Hersteller **Paulmann**

Leuchtmitteldaten

Anzahl Brennstellen	01
Bestückung	11 W
Anzahl Bestückung	1x
Farbtemperatur Bereich	3.000 K
Lebensdauer	30000 h
Entspricht Glühlampe	86 W
Nennlichtstrom	880 lm
Bestückung	incl. 1x11 W
Leuchtmiteleigenschaft	LED fest integriert



Technische Daten

Spannung	230 V
IP Schutz	IP20
Dimmbar	Nein

Abmessungen

Verpackungsmaße BxHxL	28,1 x 65,3 x 16,7 cm
Gewicht netto	799 g
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	H: 125 x B: 600 x T: 210 mm

Artikelinfo

EAN	4000870955703
Garantie	5 Jahre
Interner Code	955.70
Farbe	Altmessing
Material	Metall & Acryl
Lieferumfang	Montageanleitung
Hersteller	Paulmann