

Artikelnummer:  
**95569**

EAN-Nummer:  
4000870955697



Name  
**LED Bilderl. Renan altmessing 400mm 1000 lm 3000K 230V**

Hersteller **Paulmann**

#### Leuchtmitteldaten

Anzahl Brennstellen	01
Anzahl Bestückung	1x
Farbtemperatur Bereich	3.000 K
Lebensdauer	30000 h
Nennlichtstrom	600 lm
Entspricht Glühlampe	72 W
Bestückung	9,5 W
Bestückung	incl. 1x9,5 W
Leuchtmittleigenschaft	LED fest integriert



#### Technische Daten

Spannung	230 V
IP Schutz	IP20
Dimmbar	Nein

#### Abmessungen

Verpackungsmaße BxHxL	27,8 x 45,3 x 16,7 cm
Gewicht netto	668 g
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	H: 125 x B: 400 x T: 210 mm

#### Artikelinfo

EAN	4000870955697
Garantie	5 Jahre
Interner Code	955.69
Farbe	Altmessing
Material	Metall & Acryl
Lieferumfang	Montageanleitung
Hersteller	Paulmann