

Artikelnummer:
95568

EAN-Nummer:
4000870955680



Name
LED Bilderl. Renan altmessing 300mm 600 lm 3000K 230V

Hersteller **Paulmann**

Leuchtmitteldaten

Anzahl Brennstellen	01
Anzahl Bestückung	1x
Farbtemperatur Bereich	3.000 K
Lebensdauer	30000 h
Nennlichtstrom	450 lm
Entspricht Glühlampe	48 W
Bestückung	6 W
Bestückung	incl. 1x6 W
Leuchtmittleigenschaft	LED fest integriert



Technische Daten

Spannung	230 V
IP Schutz	IP20
Dimmbar	Nein

Abmessungen

Verpackungsmaße BxHxL	27,8 x 35,3 x 16,5 cm
Gewicht netto	603 g
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	H: 125 x B: 300 x T: 210 mm

Artikelinfo

EAN	4000870955680
Garantie	5 Jahre
Interner Code	955.68
Farbe	Altmessing
Material	Metall & Acryl
Lieferumfang	Montageanleitung
Hersteller	Paulmann