

Artikelnummer:  
**95567**

EAN-Nummer:  
4000870955673



Name

**LED Bilderl. Mingo alu geb. 600mm 1250lm 3000K 230V**

Hersteller **Paulmann**

#### Leuchtmitteldaten

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Anzahl Brennstellen    | 01                  |
| Bestückung             | 11 W                |
| Anzahl Bestückung      | 1x                  |
| Farbtemperatur Bereich | 3.000 K             |
| Lebensdauer            | 30000 h             |
| Nennlichtstrom         | 810 lm              |
| Entspricht Glühlampe   | 86 W                |
| Bestückung             | incl. 1x11 W        |
| Leuchtmittleigenschaft | LED fest integriert |



#### Technische Daten

|           |       |
|-----------|-------|
| Spannung  | 230 V |
| IP Schutz | IP20  |
| Dimmbar   | Nein  |

#### Abmessungen

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Verpackungsmaße BxHxL             | 24,5 x 66,9 x 10,6 cm      |
| Gewicht netto                     | 565 g                      |
| Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) | H: 50 x B: 615 x T: 175 mm |

#### Artikelinfo

|               |                  |
|---------------|------------------|
| EAN           | 4000870955673    |
| Garantie      | 5 Jahre          |
| Interner Code | 955.67           |
| Farbe         | Alu gebürstet    |
| Material      | Metall           |
| Lieferumfang  | Montageanleitung |
| Hersteller    | Paulmann         |