

Artikelnummer:
70547

EAN-Nummer:
4000870705476



Name

WallCeiling Rainbow Dynamic RGB TunW LED 38,5W 485mm Weiß/Chrom 230V Kst/Met

Hersteller

Paulmann

Leuchtmitteldaten

Anzahl Brennstellen	01
Anzahl Bestückung	1x
Nennlichtstrom	2.800 lm
Entspricht Glühlampe	250 W
Farbtemperatur Bereich	3.000 - 6.500 K
Lebensdauer	30000 h
Bestückung	38,5 W
Max. Leistung	38,5 W
Bestückung	incl. 1x38,5 W
Leuchtmiteleigenschaft	LED fest integriert
Max. Leistung	max. 38,5 W



Abmessungen

Gewicht netto	1.431 g
Durchmesser	485 mm
Verpackungsmaße BxHxL	50 x 8,2 x 50 cm
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	H: 75 mm



Technische Daten

Spannung	230 V
IP Schutz	IP20
Dimmbar	Ja

Artikelinfo

EAN	4000870705476
Garantie	5 Jahre
Interner Code	705.47
Farbe	Chrom & Weiß
Material	Kunststoff & Metall
Lieferumfang	Montageanleitung Fernbedienung
Hersteller	Paulmann