

Artikelnummer:
70546

EAN-Nummer:
4000870705469

Name

WallCeiling Rainbow Dynamic RGB TunW LED 22W 380mm Weiß/Chrom 230V Kst/Met

Hersteller

Paulmann

Leuchtmitteldaten

Anzahl Brennstellen	01
Nennlichtstrom	1.600 lm
Entspricht Glühlampe	160 W
Anzahl Bestückung	1x
Max. Leistung	22 W
Bestückung	22 W
Farbtemperatur Bereich	3.000 - 6.500 K
Lebensdauer	30000 h
Bestückung	incl. 1x22 W
Leuchtmittleigenschaft	LED fest integriert
Max. Leistung	max. 22 W



Technische Daten

Spannung	230 V
IP Schutz	IP20
Dimmbar	Ja



Abmessungen

Durchmesser	380 mm
Verpackungsmaße BxHxL	40,8 x 40,9 x 9,1 cm
Gewicht netto	855 g
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	H: 75 mm

Artikelinfo

EAN	4000870705469
Garantie	5 Jahre
Interner Code	705.46
Farbe	Chrom & Weiß
Material	Kunststoff & Metall
Lieferumfang	Montageanleitung Fernbedienung
Hersteller	Paulmann