

Artikelnummer:
70545

EAN-Nummer:
4000870705452



Name

WallCeiling Rainbow Dynamic RGB TunW LED 38,5W 475mm Weiß/Sz 230V Kst/Met

Hersteller

Paulmann

Leuchtmitteldaten

Anzahl Brennstellen	01
Nennlichtstrom	1.500 lm
Anzahl Bestückung	1x
Entspricht Glühlampe	250 W
Farbtemperatur Bereich	3.000 - 6.500 K
Lebensdauer	30000 h
Bestückung	38,5 W
Max. Leistung	38,5 W
Bestückung	incl. 1x38,5 W
Leuchtmittleigenschaft	LED fest integriert
Max. Leistung	max. 38,5 W



Abmessungen

Gewicht netto	1.496 g
Durchmesser	475 mm
Verpackungsmaße BxHxL	50,9 x 50,8 x 8,9 cm
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	H: 70 mm

Technische Daten

Spannung	230 V
IP Schutz	IP20
Dimmbar	Ja

Artikelinfo

EAN	4000870705452
Garantie	5 Jahre
Interner Code	705.45
Material	Kunststoff & Metall
Lieferumfang	Montageanleitung Fernbedienung
Hersteller	Paulmann
Farbe	Schwarz & Weiß