

Artikelnummer:
70544

EAN-Nummer:
4000870705445



Name

WallCeiling Rainbow Dynamic RGB TunW LED 22W 375mm Weiß/Schwarz 230V Kst/Met

Hersteller

Paulmann

Leuchtmitteldaten

| | |
|------------------------|---------------------|
| Anzahl Brennstellen | 01 |
| Entspricht Glühlampe | 160 W |
| Anzahl Bestückung | 1x |
| Max. Leistung | 22 W |
| Bestückung | 22 W |
| Farbtemperatur Bereich | 3.000 - 6.500 K |
| Lebensdauer | 30000 h |
| Nennlichtstrom | 750 lm |
| Bestückung | incl. 1x22 W |
| Leuchtmittleigenschaft | LED fest integriert |
| Max. Leistung | max. 22 W |



Technische Daten

| | |
|-----------|-------|
| Spannung | 230 V |
| IP Schutz | IP20 |
| Dimmbar | Ja |



Abmessungen

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Durchmesser | 375 mm |
| Verpackungsmaße BxHxL | 40,8 x 41,1 x 9,1 cm |
| Gewicht netto | 885 g |
| Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) | H: 70 mm |

Artikelinfo

| | |
|---------------|--------------------------------|
| EAN | 4000870705445 |
| Garantie | 5 Jahre |
| Interner Code | 705.44 |
| Material | Kunststoff & Metall |
| Lieferumfang | Montageanleitung Fernbedienung |
| Hersteller | Paulmann |
| Farbe | Schwarz & Weiß |