

Artikelnummer:
79522

EAN-Nummer:
4000870795224



Name
Runa Pendelleuchte max 1x_W GU10 Weiß/Grau 230V Metall

Hersteller **Paulmann**

Leuchtmitteldaten

Anzahl Brennstellen	01
Anzahl Bestückung	1x
Max. Leistung	20 W
Lebensdauer	30.000 h
Sockel/Fassung	GU10
Max. Leistung	max. 20 W
Leuchtmiteleigenschaft	ohne Leuchtmittel



Abmessungen

Verpackungsmaße BxHxL	10,6 x 21,3 x 7,6 cm
Pendellänge	200 cm
Gewicht netto	386 g
Durchmesser	50 mm
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	H: 2.000 mm



Technische Daten

Spannung	230 V
IP Schutz	IP20
Dimmbar	Ja

Artikelinfo

EAN	4000870795224
Garantie	5 Jahre
Interner Code	795.22
Material	Metall
Lieferumfang	Montageanleitung ohne Leuchtmittel
Hersteller	Paulmann
Farbe	Weiß & Grau