



Blackwire 3200-Serie

Flexibilität zum bezahlbaren Preis



Blackwire 3200-Serie

Die schnurgebundenen UC-Headsets der Plantronics Blackwire 3200-Serie sind stabil, leicht, einfach bereitzustellen und werden mit unterschiedlichen Kompatibilitäts- und Trageoptionen angeboten. In Kombination mit dem zusätzlichen Service Plantronics Manager Pro stellen Sie eine zukunftsfähige Lösung dar. Die Blackwire 3200-Serie bietet eine hervorragende Audioqualität und erstklassige Funktionen zu einem bezahlbaren Preis.

HAUPTMERKMALE:



- A** Faltbare, leicht verstaubare Kunstleder Ohrkissen (C3215/C3225)
- B** Gesprächsannahme/-beendigung, Stummschaltung, Lautstärke +/-
- C** Varianten mit universellem USB- oder USB-C-Anschluss
- D** 3,5-mm-Anschluss zur Nutzung mit verschiedenen Geräten (C3215/C3225)

BLACKWIRE 3210/3215 (MONAURAL)



BLACKWIRE 3220/3225 (STEREO)



IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR

- Etui zur Aufbewahrung (C3215/C3225)

TOP-FUNKTIONEN

- Verfügbar als monaurale (C3210/C3215) oder Hi-Fi-Stereo-Version mit passiver Geräuschreduzierung (C3220/C3225)
- Varianten mit universellem USB- oder USB-C-Anschluss
- Anschlussmöglichkeiten für Smartphone oder Tablet per 3,5-mm-Klinkenstecker (C3215/C3225)
- Intuitive Inline-Steuerung zur Gesprächsannahme/-beendigung sowie Lautstärkeregelung und Stummschaltung
- Breitband-Audio mit Noise Cancelling-Mikrofonen für hochwertige PC-Telefonie
- Mit dem zusätzlich erhältlichen Plantronics Manager Pro hat Ihr IT-Team den Überblick über sämtliche im Unternehmen genutzten kompatiblen Plantronics Headsets.

TECHNISCHE DATEN

Anschlussmöglichkeiten	PC über USB/USB-C, Mobiltelefone und Tablets über 3,5-mm-Anschluss sowie Geräte mit USB-C-Unterstützung
Kompatibel mit	Windows® oder Mac OS
Ideal für	Nutzer, die auf PC-Telefonie für Webinare, Konferenzschaltungen, Musik und andere Multimedia-Anwendungen umsteigen
PC-Audibleistung	Dynamisches EQ, Mikrofonfrequenzbereich 100 Hz bis 10 kHz, optimal für Breitband-PC-Sprachtelefonie (bis zu 6.800 Hz), HiFi-Stereo (C3220/C3225) Empfangslautstärke von 20 Hz bis 20 kHz, erweitertes DSP, Noise Cancelling-Mikrofon, anpassbare Sprachansagen mit der Plantronics Hub-Software (Stummschaltung/Lautstärke)*
Gehörschutz	SoundGuard®: Akustische Begrenzung zum Schutz gegen Lautstärkepegel über 118 dBA
Anrufsteuerung über Headset	Annahme/Ablehnen/Beenden von Gesprächen, Wahlwiederholung, Stummschaltung, Lautstärke +/-
Modelle	C3210 USB (monaural); C3210 USB-C (monaural); C3215 USB (monaural mit 3,5 mm); C3215 USB-C (monaural mit 3,5 mm); C3220 USB (Stereo); C3220 USB-C (Stereo); C3225 USB (Stereo mit 3,5 mm); C3225 USB-C (Stereo mit 3,5 mm): Für UC-Anwendungen und Softphones von Avaya®, Cisco®, Microsoft® und anderen*. Zertifiziert für Skype for Business

Gewicht	Gesamtgewicht		Oberseite Headset		Unteres Kabel an USB-A		Unteres Kabel an USB-C	
	Gramm	Lbs	Gramm	Lbs	Gramm	Lbs	Gramm	Lbs
Blackwire 3210	87	0,192	–	–	–	–	–	–
Blackwire 3215	96	0,212	64	0,141	32	0,071	32	0,071
Blackwire 3220	118	0,26	–	–	–	–	–	–
Blackwire 3225	121	0,267	92	0,203	29	0,064	29	0,064

*Laden Sie die aktuelle Version der Plantronics Hub Software herunter, um die Gesprächsannahme/-beendigung per Tastendruck mit diesen Softphones zu ermöglichen.

Weitere Informationen zur Blackwire 3200-Serie oder anderen Produkten von Plantronics finden Sie auf unserer Website unter plantronics.com

PLANTRONICS KUNDENSERVICE

Branchenführender Service und Support von Plantronics weltweit

plantronics.com/support