

CDGS 7-24 HB BK

Dichtelement, groß, Konus, TPE, schwarz, Kabel Ø max. 24mm



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material	TPE UL94-HB, PA66-GF
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	120 °C
Schutzart	IP66
Ø Kabel min	7 mm
Ø Kabel max	24 mm
Produktfarbe	RAL 9005
BxL	43,1 x 43,1 mm
Typ	CDGS 7-24 HB BK
Bestellnr. RAL 9005	10108227
Verpackungseinheit	10
ETIM-Klasse	EC000441

30.08.2021

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com