

CDKG 12 V0 LG

Dichtelement klein, geschlitzt, TPE, grau, Kabel Ø max. 12mm



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material	Thermoplastisches Elastomer, TPE UL94-V0
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	90 °C
Schutzart	IP66
Ø Kabel min	11 mm
Ø Kabel max	12 mm
Produktfarbe	RAL 7035
BxL	20,7 x 20,7 mm
Typ	CDKG 12 V0 LG
Bestellnr. RAL 7035	10108245
Verpackungseinheit	10
ETIM-Klasse	EC000441

30.08.2021

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com