


KVMS 36-W26/Cr

Kabelverschraubung, Messing verchromt, DIN 89280, M36



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material Kabelverschraubung	Messing verchromt
Material Dichtung	EPDM
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Schutzart	IP54
Gewindestart	M
Ø Anschlussgewinde D	36
Steigung	2
Länge Anschlussgewinde L	13 mm
Ø Kabel min	24 mm
Ø Kabel max	26,5 mm
Schlüsselweite SW1	36 mm
Schlüsselweite SW2	41 mm
Eckmaß E1	39 mm
Eckmaß E2	45 mm
Gesamtlänge TL	58 mm
Install. Drehmoment Stutzen	15 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	15 N m
Oberfläche	Chrom
Bestellnr. verchromt	10016958
Typ	KVMS 36-W26/Cr
Verpackungseinheit	1
ETIM-Klasse	EC000441

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

+49-4191-508-0 · +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Empfohlenes Zubehör

GM 36/Cr

10011530

30.08.2021


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · ✉ +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · ☎ +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com