


GM 24/Cr

Gegenmutter, Messing verchromt, nach DIN 89280, M24



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material	Messing verchromt
Einsatztemp. min	-150 °C
Einsatztemp. max	250 °C
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	24
Steigung	2
Schlüsselweite SW	30 mm
Eckmaß E	35 mm
Gesamtlänge TL	5 mm
Oberfläche	Chrom
Bestellnr. verchromt	10011532
Typ	GM 24/Cr
Verpackungseinheit	1
ETIM-Klasse	EC000940

30.08.2021


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com