


## OS-A2F-U 75 / M75

Ex d Kabelverschraubung, Messing vernickelt, M75



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



<b>Material Kabelverschraubung</b>	Messing vernickelt
<b>Material Dichtung</b>	Silikon
<b>Einsatztemp. min</b>	-60 °C
<b>Einsatztemp. max</b>	110 °C
<b>Schutzart</b>	IP66 / IP67
<b>Zündschutzart</b>	Ex tb, Ex eb, Ex db
<b>Ex-Zertifikat</b>	IECEX, ATEX
<b>Gewindeart</b>	M
<b>Ø Anschlussgewinde D</b>	75
<b>Steigung</b>	1,5
<b>Länge Anschlussgewinde L</b>	20 mm
<b>Ø Kabel min</b>	54 mm
<b>Ø Kabel max</b>	61 mm
<b>Schlüsselweite SW</b>	85 mm
<b>Schlüsselweite SW1</b>	78 mm
<b>Schlüsselweite SW2</b>	85 mm
<b>Eckmaß E1</b>	88 mm
<b>Eckmaß E2</b>	90 mm
<b>Gesamtlänge TL</b>	78 mm
<b>Oberfläche</b>	Nickel
<b>Bestellnr. vernickelt</b>	50107577
<b>Typ</b>	OS-A2F-U 75 / M75
<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>ETIM-Klasse</b>	EC000441

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH


Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

30.08.2021

Ihr Kontakt:  
**WISKA Hoppmann GmbH**  
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany  
 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209  
contact@wiska.de · www.wiska.com



Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com