


EMUF 16

Gegenmutter flammwidrig, Kunststoff, RAL 9005, M16



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material	Polyamid UL94-V0
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Glühdrahtprüfung	960 °C
Hazard level EN gem. 45545	R22=HL3 / R23=HL3 / R24=HL3
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	16
Steigung	1,5
Gesamtlänge TL	5 mm
Schlüsselweite SW	22 mm
Eckmaß E	24 mm
Produktfarbe	RAL 9005
Bestellnr. RAL 9005	10061771
Typ	EMUF 16
Verpackungseinheit	100
ETIM-Klasse	EC000940

30.08.2021

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com