
MMU 13,5

Gegenmutter, Messing vernickelt, Pg13,5





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.


SPRINT RoHS

Material	Messing vernickelt
Oberfläche	Nickel
Einsatztemp. min	-200 °C
Einsatztemp. max	250 °C
Gewindeart	PG
Ø Anschlussgewinde D	13,5
Schlüsselweite SW	23 mm
Eckmaß E	26 mm
Gesamtlänge TL	3 mm
Bestellnr. vernickelt	10062144
Typ	MMU 13,5
Verpackungseinheit	100
ETIM-Klasse	EC000940

30.08.2021

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten