

RDE 20

Reduzierdichteinsatz, EPDM, M20



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

SPRINT

hategen



Material	EPDM
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Schutzart	IP68
Ø Kabel min	4 mm
Ø Kabel max	8 mm
BxL	16,4x12mm
Für Kabelverschraubung	SPRINT 20
Produktfarbe	RAL 9005
Bestellnr. RAL 9005	10062185
Typ	RDE 20
Verpackungseinheit	50
ETIM-Klasse	EC000441

30.08.2021

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com