

RDE 32

Reduzierdichteinsatz, EPDM, M32



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material	EPDM
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Schutzart	IP68
Ø Kabel min	9 mm
Ø Kabel max	14 mm
BxL	25,4x13mm
Für Kabelverschraubung	SPRINT 32
Produktfarbe	RAL 9005
Bestellnr. RAL 9005	10062186
Typ	RDE 32
Verpackungseinheit	25
ETIM-Klasse	EC000441

30.08.2021

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com