


## KRP 48/29

Reduzierung Kunststoff, RAL 7035, Pg48 / Pg29



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



<b>Material</b>	Polyamid, glasfaserverstärkt
<b>Einsatztemp. min</b>	-40 °C
<b>Einsatztemp. max</b>	100 °C
<b>Glühdrahtprüfung</b>	650 °C
<b>Gewindeart außen</b>	PG
<b>Ø Anschlussgewinde außen</b>	48
<b>Länge Anschlussgewinde L</b>	15 mm
<b>Gewindeart innen</b>	PG
<b>Ø Anschlussgewinde innen</b>	29
<b>Gesamtlänge TL</b>	22 mm
<b>Schlüsselweite SW</b>	65 mm
<b>Eckmaß E</b>	72 mm
<b>Form</b>	B
<b>Produktfarbe</b>	RAL 7035
<b>Bestellnr. RAL 7035</b>	10063625
<b>Typ</b>	KRP 48/29
<b>Verpackungseinheit</b>	10
<b>ETIM-Klasse</b>	EC000938

### Empfohlenes Zubehör

<b>MUG 48</b>	10060679
<b>ADR 48</b>	10061428

30.08.2021


Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com



Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com