

RDE 63 LT

Reduzierdichteinsatz, LowTemp, Silikon, M63



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

SPRINT

hategen



Material	Silikon
Einsatztemp. min	-60 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Schutzart	IP68
Farbe	Rot
Ø Kabel min	28 mm
Ø Kabel max	38 mm
BxL	50x25mm
Für Kabelverschraubung	SPRINT 63
WISKA-Bestellnr.	10063967
Typ	RDE 63 LT
Verpackungseinheit	10
ETIM-Klasse	EC000441

30.08.2021

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com