

MFD 40/03/125

Mehrfachdichtung



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

SPRINT

hätogen



Material	Thermoplastisches Elastomer
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Schutzart	IP66 / IP68
Ø Kabel min	10,5 mm
Ø Kabel max	12,5 mm
Anzahl der Kabel	3
BxL	35,6 x 18,3 mm
Produktfarbe	RAL 9005
Für Kabelverschraubung	SPRINT 40
Bestellnr. RAL 9005	10102054
Typ	MFD 40/03/125
Verpackungseinheit	25
ETIM-Klasse	EC000441

Zusatzinformation:

IP68: Ø Kabel min. = Ø Kabel max. -10%, aber nicht größer als 1 mm unter dem Ø Kabel max.

IP66: 3 Kabel Ø 10,5 - 12,5 mm

30.08.2021

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com