

MFD 50/15/050

Mehrfachdichtung



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

SPRINT

hätogen



Material	Thermoplastisches Elastomer
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Schutzart	IP66 / IP68
Ø Kabel min	4 mm
Ø Kabel max	5 mm
Anzahl der Kabel	15
BxL	43,6 x 22,9 mm
Produktfarbe	RAL 9005
Für Kabelverschraubung	SPRINT 50
Bestellnr. RAL 9005	10102745
Typ	MFD 50/15/050
Verpackungseinheit	25
ETIM-Klasse	EC000441

Zusatzinformation:

IP68: Ø Kabel min. = Ø Kabel max. -10%, aber nicht größer als 1 mm unter dem Ø Kabel max.

IP66: 15 Kabel Ø 4 - 5 mm

30.08.2021

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com